


piconet Erweiterungsmodul für IP-Link


4 analoge Eingänge ± 10 V

SNNE-40A-0005




- 4 analoge Eingänge ± 10 V
- Direkter IP-Link Anschluss
- Glasfaserverstärktes Gehäuse
- Vergossene Modulelektronik
- Metallsteckverbinder
- Schutzart IP67


Eingang M12 x 1



Anschlussvariante - Eingänge



Spannungsversorgung M8 x 1



Typ	SNNE-40A-0005
Ident-No.	6824216
Anzahl der Kanäle	4
Betriebs-/Lastspannung	20...29 VDC
Betriebsstrom	≤ 55 mA
LWL-Länge	≤ 15 m
Kanalanzahl	4 analoge Eingänge ± 10 V
Eingangswiderstand	> 100 k Ω
Potenzialtrennung	Kanäle zur Betriebsspannung
Gleichtaktspannung	max. 35 V
Messstrom	0,5 mA
Wandlungszeit	250 ms
Relativer Messfehler	$< \pm 0,3$ % vom MBE
Eingangsfiler	variabel
Sensorversorgung	aus Lastspannung
Abmessungen (B x L x H)	30 x 126 x 26,5 mm
Schwingungsprüfung	gemäß EN 60068-2-6
Schockprüfung	gemäß EN 60068-2-27
Elektromagnetische Verträglichkeit	gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart	IP67
Zulassungen	CE, cULus

LEDs

	LED Bezeichnung	Status grün	Status rot	Funktion
IP-Link- / Modulstatus	RUN / ERR (I/O)	flackert/EIN	AUS	Empfang fehlerfreier IP-Link Protokolle
		flackert	flackert	Empfang fehlerhafter IP-Link Protokolle
		AUS	flackert	Empfang fehlerhafter IP-Link Protokolle / Systemfehler
		AUS	EIN	kein Empfang von IP-Link Protokollen / Modulfehler
Eingänge	R / E (1...4)	AUS		keine Datenübertragung
		EIN		Datenübertragung zum D/A-Wandler
			AUS	fehlerfreie Datenübertragung
			EIN	Drahtbruch, Messwert außerhalb des Messbereichs, etc.
Energieversorgung	U _B	AUS		Betriebsspannung U _B < 18 VDC
		EIN		Betriebsspannung U _B ≥ 18 VDC
	U _L	AUS		Lastspannung U _L < 18 VDC
		EIN		Lastspannung U _L ≥ 18 VDC

Daten im Prozessabbild

		Adresse	Eingangsdaten		Ausgangsdaten	
Bedingungen		Wort	High-Byte	Low-Byte	High-Byte	Low-Byte
Gültig bei Einstellung "Motorola-Format"	Kompaktes Mapping: Beginnend mit Ch0 D1 in "Low-Byte" Wort 0 folgen alle weiteren Bytes ansatzlos. Es werden nur die Nutz- daten gemappt (in Tabelle grau hinterlegt).	0	Ch0 D1	SB0	Ch0 D1	CB0
		1	SB1	Ch0 D0	CB1	Ch0 D0
		2	Ch1 D0	Ch1 D1	Ch1 D0	Ch1 D1
		3	Ch2 D1	SB2	Ch2 D1	CB2
		4	SB3	Ch2 D0	CB3	Ch2 D0
		5	Ch3 D0	Ch3 D1	Ch3 D0	Ch3 D1
		Komplexes Mapping: Daten werden mit Control- und Statusbyte gemappt.				

SBn: Status-Byte Kanal n

CBn: Control-Byte Kanal n

Chn D0: Kanal n,
niederwertiges Datenbyte

Chn D1: Kanal n,
höherwertiges Datenbyte