


Zubehör Schutzrohr für Temperatursensoren THW-6-G1/2-A4-L100



Typ	THW-6-G1/2-A4-L100
Ident-No.	9910460
Temperaturbereich	
Messbereich	-50...350 °C
Messbereich	-58...662 °F
Eintauchtiefe (L)	100 mm
Außendurchmesser	9 mm
Mechanische Daten	
Gehäusewerkstoff	Edelstahl
Innendurchmesser	6.2 mm
Prozessanschluss	G 1/2" Außengewinde
Druckfestigkeit	400 bar
Max. Anziehdrehmoment Gehäusemutter	100 Nm

- Schutzrohr zur Montage von Temperaturfühlern
- Fühlerdurchmesser 6 mm
- Prozessanschluss G1/2" Außengewinde
- Eintauchtiefe 100 mm

Allgemeine Beschreibung

Schutzrohre dienen dem Schutz von Temperaturfühlern gegen aggressive Medien und hohen Drücken. Bei der Montage mit Schutzrohren hat der Temperaturfühler keinen direkten Kontakt mit dem Medium. Der Fühler kann ohne Prozessunterbrechung ausgetauscht werden.