



Industrielle Sensorleitung
TPE-Kabelmantel
RSM RKM 461-2M/S3059



Typ	RSM RKM 461-2M/S3059
Ident-No.	U-31034
Steckverbinder A	Stecker, 7/8"-16 UN, gerade
Polzahl	4
Kontakte	Messing, CuZn, vergoldet
Kontaktträger	Kunststoff, TPU, Gelb
Griffkörper	Kunststoff, TPU, Gelb
Überwurfmutter/-schraube	Messing, CuZn, vernickelt
Schutzart	IP67, IP68, IP69, IP69K
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3
Steckverbinder B	Kupplung, 7/8"-16 UN, gerade
Polzahl	4
Kontakte	Messing, CuZn, vergoldet
Kontaktträger	Kunststoff, TPU, Gelb
Griffkörper	Kunststoff, TPU, Gelb
Überwurfmutter/-schraube	Messing, CuZn, vernickelt
Schutzart	IP67, IP68, IP69, IP69K
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3
Leitungsdurchmesser	Ø 9.14 mm
Leitungslänge	2 m
Leitungsmantel	TPE, Gelb
Aderisolierung	PVC/Nylon
Aderfarben	BN, WH, BU, GNYE
Aderquerschnitt	4
Litzenaufbau	65
Bemessungsspannung	600 V
Strombelastbarkeit	10 A



- 7/8" Kupplung, gerade, 3-polig + PE
- 7/8" Stecker, gerade, 3-polig + PE
- Mantelfarbe: gelb
- Leitungslänge: 2.0 m
- Schutzklasse: NEMA 1, 3, 4, 6P und IEC IP67
- 7/8"-Stecker, Gerade, 4-polig
- 7/8"-Kupplung, Gerade, 4-polig
- Power-Tray/Exposed Run/Direct Burial Kabel
- TPE-Außenmantel, gelb, 4X16 AWG
- UV-beständig
- -40 °C Kaltbiegefestigkeit
- Ölbeständig
- Brandklassen: UL 1685 FT4, UL 1061, CSA FT1, CSA FT4



Schaltplan

