


# I/O-System excom Zone-2-Modulträger für 8 Module MT08-3G



Der Modulträger MT08-3G besteht aus einer Backplane und dem eigentlichen Trägersystem. Er dient zur Aufnahme von zwei Gateways, zwei Netzteilen sowie 8 E/A-Modulen. Es können so bis zu 64 binäre Ein-/Ausgänge oder 32 analoge Ein-/Ausgänge bzw. jede Mischform an den Modulträger angeschlossen werden.

Alle Module können im laufenden Betrieb gezogen und gesteckt werden, ohne dass eine Unterbrechung der Datenkommunikation auftritt (Gateways und Netzteile nur bei redundanter Ausführung).


Der Modulträger ist in einer kombinierten Schutzart Ex e sowie Ex i ausgeführt und kann daher in Zone 2 eingesetzt werden.

Auf der Backplane wird die Modulversorgung so limitiert, dass eine Funkenbildung vermieden wird. Daher ist auch beim Einsatz von *excom®* in der Zone 2 ein Ziehen und Stecken der Module unter Spannung möglich.

Das Trägersystem ist aus einem Aluminium-Stranggussprofil gefertigt. Dadurch werden erhöhte Stabilität und Abschirmung gewährleistet. Der Modulträger ist für die Schrank- und Gestellmontage geeignet.


- Modulträger zur Aufnahme von bis zu 8 E/A-Modulen, 2 Gateways und 2 Netzteilen
- Klemmen für Signalanschlussebene als Zubehör erhältlich

## Abmessungen



Typ	MT08-3G
Ident-No.	9100680
Ex-Zulassung gem. Konf.-Bescheinigung	IECEX PTB 13.0040 U
Ex-Zulassung gem. Konf.-Bescheinigung	PTB 00 ATEX 2194 U
Kennzeichnung des Gerätes	Ex II 3 (1) G Ex nA ib ic [ia Ga] IIC T4 Gc
<b>Anzeigen/Bedienelemente</b>	
<b>Steckplätze</b>	
DC-Netzteil	2
Gateway	2
I/O-Module	8
Anschlussquerschnitt	1.5 mm <sup>2</sup>
<b>Elektrischer Anschluss</b>	
Busanschluss	2 x 9-pol. SUB-D
Busadresse	2 x dezimal codierte Drehschalter
<b>Gehäusewerkstoff</b>	
Befestigungsart	Aluminium-Stranggussprofil
Schutzart	Montageplatte
Umgebungstemperatur	IP20
Relative Luftfeuchtigkeit	-20...+70 °C
Schwingungsprüfung	≤ 93 % bei 40 °C gem. IEC 60068-2-78
Schockprüfung	gemäß IEC 60068-2-6
EMV	gemäß IEC 60068-2-27
Abmessungen	gem. EN 61326-1
	gem. NAMUR NE21
Zulassungen	235 x 260 x 130 mm
	ATEX
	cFM
	cFMus
	IECEX
	CCC
	INMETRO
	KOSHA
	EAC Ex
	UKCA
	CE

## Zubehör

Typ	Ident-Nr.		Maßbild
BM1	6884036	Blindmodul für nicht benutzte Steckplätze im Modulträger	
D9T- RS485IS /6ES7972-0DA60-0XA0	6890944	PROFIBUS Busanschlussstecker für RS485-IS, Fast Connect, nur für IS Geräte verwendbar!	