

TSS-4S-A-10/TXL

Conector superseal – Cable de conexión

Características




- Conector Superseal, hembra, recto, 4 polos
- Material del revestimiento: TPE-U (PUR)
- Color del revestimiento: negro, similar a RAL 7021
- Adecuado para el uso de cadenas de arrastre
- Pírrorretardante
- Sin halógenos conforme a DIN VDE 0472 parte 815
- En conformidad con RoHS
- Grado de protección IP67 e IP69K
- Longitud del cable: 10 metros

Asignación de contactos



diagrama de conexiones



Tipo	TSS-4S-A-10/TXL
N.º de ID	100000492
Conector A	Conector hembra, Superseal, Recto
Número de polos	4
Contactos	Bronce,CuSn,Estañado
Soporte del contacto	Plástico, PA 6.6 GF, Rojo
Empuñadura	Plástico, TPU, UL 94, Negro
Junta	Plástico, Silicona
Vida útil de funcionamiento mecánico	> 100 Ciclos de acoplamiento
Grado de protección	IP67, IP69K, (insertado)
Cable	
Diámetro del cable:	Ø 5.7 mm ±0.20
Longitud del cable	10 m
Funda del cable	PUR, Negro
Aislamiento del conductor	PP
Sección transversal de núcleo	4 x 0.75 mm²
Hilo trenzado, arreglo	42 x 0.15 mm
Colores del conductor	BN, WH, BU, BK
Propiedades eléctricas a +20 °C	
Voltaje nominal	24 V
Corriente	7 A
Propiedades químicas y mecánicas	
Radio de flexión (uso flexible)	≥ 6 x Ø
Ciclos de flexión	≥ 2 mill.
Aceleración admisible	máx. 10 m/s²
Velocidad de avance admisible	5 m/s
Temperatura ambiente (fijo)	-40...+80 °C
Temperatura ambiente (movido)	-25...+80 °C