


RSFV 49-0.25M/14.5/C1117

FOUNDATION fieldbus Flanschanschluss – Einbaufansch



Merkmale




- 7/8" minifast Flanschstecker
- 1/2-14 NPT Einschraubgewinde
- Flanschgehäuse aus Edelstahl
- 4-polig, Litzenlänge 0.25 m
- zum Einsatz in FOUNDATION fieldbus Applikationen

Überschrift Anschlussbild

Pinbelegung

Anschluss FOUNDATION™ fieldbus



Technische Daten

Typ	RSFV 49-0.25M/14.5/C1117
Ident-No.	U-95306
Steckverbinder A	Stecker, 7/8"-16 UN, gerade
Polzahl	4
Kontakte	Metall, CuZn, vergoldet
Kontaktträger	Kunststoff, TPU, Schwarz
Dichtung	Kunststoff, NBR
Flanschgehäuse	Edelstahl, 1.4401 (AISI 316), Passiviert
Montageart	Vorderwandmontage
Einschraubgewinde	1/2"-14 NPT
Anschlussart	Litzenanschluss
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3
Schutzart	IP67, (verschraubt)
Netzwerkprotokoll	FOUNDATION fieldbus
Leitungslänge	0.25 m, (Toleranz: +10 mm)
Aderisolierung	PVC
Aderquerschnitt	4 x 0.8 mm ²
Aderfarben	BU, BN, GY, GNYE
Elektrische Eigenschaften bei +20 °C	
Bemessungsspannung	600 V
Strombelastbarkeit	9 A
Isolationswiderstand	≥ 10 ⁸ Ω
Durchgangswiderstand	≤ 5 mΩ
Mechanische und chemische Eigenschaften	
Umgebungstemperatur (fest)	-40...+105 °C

Technische Daten

Umgebungstemperatur (bewegt)	-40...+105 °C
Zulassungen	CE RoHS
Hinweis	- Wir behalten uns das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung technische Änderungen vorzunehmen.