


PD20-UHF-EU-R

Programador con batería de ion-litio



Características

- Lectura y escritura móvil de todos los soportes de datos RFID
- Aprobado para su uso en la Unión Europea, Turquía y la India
- Programador con antena UHF
- Conexión al dispositivo host a través de enchufe de 3,5 mm
- Incluye la aplicación TURCK RFID (iOS, Android) para lectura y escritura de unidades de almacenamiento de datos
- Aplicación personalizada a pedido
- WLAN e interfaz móvil a través del dispositivo host conectado
- Batería de iones de litio de 1800 mAh permanente, aprox. 2 horas de escaneado activo
- Incluye cable USB Micro-B y fuente de alimentación
- Grado de protección IP20
- Resistente a varias caídas desde una altura de 1,5 m sobre hormigón liso

Tipo	PD20-UHF-EU-R
N.º de ID	100000995
Temperatura ambiente	-10...+55 °C
Temperatura de almacén	-20...+60 °C
Datos eléctricos	
Tecnología	UHF RFID
Región de uso (UHF)	Europa, India, Turquía, Sudáfrica (865... 868 MHz)
Estándares de radio y protocolo	ISO 18000-63
Potencia de salida	5...30 dBm, ajustable
Polarización de antena	circular simulado
Memory	Según el host del dispositivo conectado
Pantalla	depende del dispositivo Host conectado
Capacidad de la batería	1800 mAh
Vía de comunicación	Enchufe de 3,5 mm
Software suministrado	Aplicación Turck RFID, disponible de forma gratuita
Sistema operativo	iOS, Android
Datos mecánicos	
Medidas	159 x 95 x 39 mm
Peso	170 g
Material de la cubierta	Plástico, Policarbonato/ABS, Negro
Grado de protección	IP20