

# VAS22-A80E-2/TEL1500



## Conector de válvulas, modelo A – Cable de conexión

### Características



- Material de la funda: PVC
- Color de la funda: negro
- Resistencia a químicos y aceite
- Retardador de llama
- Resistente a ácidos y alcalinos
- Resistencia a la hidrólisis y los microbios
- Libre de LABS
- Longitud del cable: 2.0 metros

### diagrama de conexiones



|                                      |                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Tipo                                 | VAS22-A80E-2/TEL1500            |
| N.º de ID                            | 100006840                       |
| Conector A                           | Conector de válvula, Modelo A   |
| Contactos                            | Metal,CuSn,Plateado             |
| Soporte del contacto                 | Plástico, PA, Negro             |
| Empuñadura                           | Plástico, TPU, Negro/traslúcido |
| Junta                                | Plástico, TPU                   |
| Vida útil de funcionamiento mecánico | > 100 Ciclos de acoplamiento    |
| Grado de suciedad                    | 3                               |
| Grado de protección                  | IP65, IP67, IP68, (montado)     |
| Diámetro del cable:                  | Ø 6.1 mm ±0.20                  |
| Longitud del cable                   | 2 m                             |
| Funda del cable                      | PVC, Negro                      |
| Aislamiento del conductor            | PVC                             |
| Sección transversal de núcleo        | 3 x 0.75 mm²                    |
| Hilo trenzado, arreglo               | 24 x 0.195 mm                   |
| Colores del conductor                | BN, BU, GNYE                    |
| Propiedades eléctricas a +20 °C      |                                 |
| Voltaje nominal                      | 230 V                           |
| Tensión de prueba:                   | 2000 V                          |
| Corriente                            | 4 A                             |
| Resistencia de aislamiento           | > 1 MΩ/km                       |
| Resistencia de aislamiento           | ≥ ≥ 10 <sup>8</sup> Ω           |
| Resistencia de paso                  | máx. 57 Ω/km                    |
| Propiedades químicas y mecánicas     |                                 |
| Radio de flexión (instalación fija)  | ≥ 5 x Ø                         |
| Radio de flexión (uso flexible)      | ≥ 10 x Ø                        |
| Temperatura ambiente (fijo)          | -40...+105 °C                   |
| Temperatura ambiente (movido)        | 0...+80 °C                      |

Tornillo de fijación

Latón, CuZn, niquelado

---