




RES-192S8S-IOL14B-H1141

Codificador rotatorio absoluto: monovuelta – IO-Link Línea industrial



- Brida de sincronización, $\varnothing 36$ mm
- Eje macizo, $\varnothing 8$ mm \times 15 mm
- principio de medición magnético
- Material del eje: acero inoxidable
- Protección de grado IP67 en la parte lateral del eje y la carcasa
- -40...+85 °C
- Máx. 4000 rpm (funcionamiento continuo: 2000 rpm)
- 18...30 VCC
- M12 \times 1 conector macho, 8 polos
- 360° convertidos en 14 bit (16384 posiciones)

Esquema de conexiones




Tipo	RES-192S8S-IOL14B-H1141
N.º de ID	100020146
Principio de medición	magnético
Datos generales	
Max. Rotational Speed	4000 rpm
Par de arranque	< 0.01 Nm
Alcance de la medición	0...360 °
Precisión de repetición	± 0.2 ° A 25 °C
Precisión absoluta	± 1 ° A 25 °C
Tipo de salida	Absoluto monovuelta
Resolución de una sola vuelta	14 Bit
Datos eléctricos	
Tensión de servicio	18...30 VCC
Corriente sin carga	30 mA
Protección cortocircuito	sí
Protección ante corto-circuito/polaridad inversa	sí
Protocolo de comunicación	IO-Link
Especificación IO-Link	V 1.1
Parametrización	FDT/DTM
Datos mecánicos	
Diseño	Eje macizo
Tipo de brida	brida sincro
Diámetro de brida	$\varnothing 36$ mm
Tipo de eje	Eje macizo
Diámetro del eje D [mm]	8
Longitud de onda L [mm]	15
	Eje con superficie

Material del eje:	Acero inoxidable
Material de la cubierta	Fundición inyectada de zinc
Conexión eléctrica	Conectores, M12 × 1
Carga en eje, axial	20 N
Carga en eje, radial	40 N
Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente	-40...+85 °C
Resistencia a la fatiga por vibraciones (EN 60068-2-6)	300 m/s ² , 10-2000 Hz
Resistencia al choque (EN 60068-2-27)	2500 m/s ² , 6 ms
Grado de protección	IP67
Protection class shaft	IP67

RCS-19-08-08

1545359

Acoplamiento de fuelle, diámetro exterior: 19 mm, diámetro del orificio: 8 mm/8 mm



RCS-19-10-08

1545357

Acoplamiento de fuelle, diámetro exterior: 19 mm, diámetro del orificio: 10 mm/8 mm

