

RKS46PSB-10-RSS46PSB/TXL

Cable de alimentación: alimentación M12 – Cable de extensión



Tipo	RKS46PSB-10-RSS46PSB/TXL
N.º de ID	100024000
Conector A	Conector hembra, M12 × 1, Recto, Codificación S
Número de polos	3+PE
Contactos	Cobre níquel, CuNi, Dorado
Soporte del contacto	Plástico, PBT GF, Negro
Empuñadura	Plástico, TPE, Negro
Tuerca y tornillo de unión	Latón, CuZn, Niquelado
Junta	Plástico, FPM/FKM
Par de apriete	0.5 ... 0.6 Nm (Tener en cuenta el par de tensión máximo de la pieza opuesta)
Vida útil de funcionamiento mecánico	> 100 Ciclos de acoplamiento
Grado de suciedad	3
Grado de protección	IP65, IP67, IP69K, Solo en el estado atornillado
Conector B	Conectores, M12 × 1, Recto, Codificación S
Número de polos	3+PE
Contactos	Cobre níquel, CuNi, Dorado
Soporte del contacto	Plástico, PBT GF, Negro
Empuñadura	Plástico, TPE, Negro
Tuerca de acoplamiento y tornillo de fijación	Latón, CuZn, Niquelado
Par de apriete	0.5 ... 0.6 Nm (Tener en cuenta el par de tensión máximo de la pieza opuesta)
Vida útil de funcionamiento mecánico	> 100 Ciclos de acoplamiento
Grado de suciedad	3

Características


- 
- 
- Conector hembra M12, codificación S, recto, 4 polos (3+PE)
 - Blindaje en la tuerca de acoplamiento
 - Conector macho M12, codificación S, recto, 4 polos (3+PE)
 - Material del revestimiento: PUR
 - Color de la funda: negro
 - Alta resistencia a aceites, refrigerantes, lubricantes y emulsiones
 - Apto para usar con cadenas de arrastre
 - Resistente a vibraciones y golpes
 - Resistencia a las llamas
 - Sin halógenos
 - En conformidad con RoHS
 - Aprobación UL
 - Grado de protección: IP65, IP67, IP69K
 - Longitud del cable: 10 m

Asignación de contactos




Grado de protección	IP65, IP67, IP69K, Solo cuando está atornillado
Cable	
Diámetro del cable:	Ø 9.4 mm ±0.20
Longitud del cable	10 m
Funda del cable	PUR, Negro
Aislamiento del conductor	PP
Sección transversal de núcleo	4 x 1.5 mm²
Colores del conductor	BK1, BK2, BK3, GNYE
Propiedades eléctricas a +20 °C	
Voltaje nominal	600 V
Corriente	16 A
Propiedades químicas y mecánicas	
Radio de flexión (instalación fija)	≥ 4 x Ø
Radio de flexión (uso flexible)	≥ 7 x Ø
Ciclos de flexión	≥ 10 mill.
Aceleración admisible	máx. 5 m/s²
Recorrido horizontal admisible	5 m (para 5 m/s²)
Temperatura ambiente (fijo)	-40...+80 °C
Temperatura ambiente (movido)	-30...+80 °C
Temperatura ambiente (cadena de arrastre)	-20...+60 °C
Apto para el uso de cadenas de arrastre	Sí
Sin halógenos	Sí
Resistencia al aceite	Sí
Piroretardante	Sí
Aprobaciones	cULus

diagrama de conexiones



Curva de reducción de carga



Dibujo acotado	Tipo	N.º de ID	Soporte de etiquetas de PVC para la identificación de cables de extensión (serie de productos TEL/TXL); para diámetros de cable: mín. 5 mm; dimensiones: 4 x 18 mm; unidad de suministro: 50 unidades por paquete
	LABEL-HOLDER-FLEX-PVC	100048170	