



Serie HMI TX100 en la carcasa de acero IP66 de Rittal
Pantalla de 10" con TX VisuPro Runtime
MIMICBOX-10"-001



Tipo	MIMICBOX-10"-001
N.º de ID	100029045
Pantalla/toque	
Pantalla	TFT color
pantalla táctil	resistivo, Lámina delantera
Área activa de la imagen	10.1"
Resolución (pixel)	1024 x 600 WVGA
Formato	16:9
Luminosidad	200 Tipo de cd/m²
Atenuable	Sí
Controlador	
Procesador	ARM Cortex A8, 1 GHz
Capacidad de memoria	4 GB Flash
Memoria RAM	512 MB
Ethernet	
USB	1 x 10/100 Mbit
Alimentación de corriente	
Valor nominal	24 VCC, 0,38 A máximo
Rango admisible de tensión	10...32 VCC
Datos generales	
Clima en funcionamiento	0...50 °C, 5...85 % humedad rel. del aire, no condensante
Clima en almacén	-20...70 °C, 5...85% humedad rel. del aire, no condensante
Grado de protección	IP66
Medidas	
Parte frontal (An x Al x P)	300 x 380 x 155 mm
Peso	aprox. 8 kg

- Carcasa de acero Rittal, imprimada por inmersión/recubierta de epoxi
- Placa de montaje galvanizada
- Perfil clave: 7 mm cuadrados
- HMI de 10" con TXVisuPro Runtime
- Retroiluminación LED
- Resolución de 1024 x 600 píxeles
- Colores en 64K
- Pantalla táctil resistiva
- 1 x cable de alimentación M12 con codificación L
- 1 puerto Ethernet M12 x 1
- 1 puerto de host de USB

técnica de conexión y distribución de pines

	Alimentación de tensión Conector macho M12 de 5 polos, con codificación L:	Asignación de polo  1 = 24 VDC (V1) 2 = n.c. 3 = GND (V1) 4 = n.c. 5 = FE
	puertos Ethernet Conector macho M12, 4 polos con codificación D Cable Ethernet (ejemplo): RSSD-RSSD-4414-2M (Nº ID 6441405)	Asignación de polo  1 = TX + 2 = RX + 3 = TX - 4 = RX - flange = FE P1, P2