


Caja de inspección de proceso Ford para la conexión a un IO-Link Master

4 botones con lámpara

OPIL-E4-IO3-FE01



Tipo	OPIL-E4-IO3-FE01
N.º de ID	100036505

Datos de sistema	
Tensión de alimentación	24 V CC
Rango admisible	18-30 V CC
Tecnología de conexión para la alimentación de tensión	M12
Corriente de servicio	Máx. de 150 mA


IO-Link	
conectividad IO-Link	1 × M12
Especificación IO-Link	V 1.1
IO-Link port type	Class A
Tipo de frame	Compatible con todos
Velocidad de transmisión	COM 2 / 38,4 kBit/s

Conformidad con las normas/directivas	
Compatibilidad electromagnética	Conforme a la norma EN 61131-2:2007

Datos de sistema	
Temperatura ambiente	-40...+70 °C
Temperatura de almacén	-40...+85 °C
Grado de protección	IP54

- Carcasa resistente
- Idioma de la etiqueta: Alemán
- 4 botones pulsadores iluminados, anillo luminoso blanco

IO-Link M12 × 1



Asignación de E/S a FIL20-8DXP

			Datos de proceso
PROZESS KONTROLLE CONTROL DE PROCESOS INSPECCIÓN DEL PROCESO		Salida E/S ₁	Byte. Desviación de bit de 0,7
		Entrada E/S ₆	Byte. Desviación de bit de 0,6
PROZESS WIEDERHOLEN REPETIR PROCESO PROCESS REPEAT		Salida E/S ₅	Byte. Desviación de bit de 0,5
		Entrada E/S ₄	Byte. Desviación de bit de 0,4
PROZESS OK PROCESO OK PROCESS OK		Salida E/S ₃	Byte. Desviación de bit de 0,3
		Entrada E/S ₂	Byte. Desviación de bit de 0,2
PROZESS NOK PROCESO NOK PROCESS NOK		Salida E/S ₁	Byte. Desviación de bit de 0,1
		Entrada E/S ₀	Byte. Desviación de bit de 0,0