


REM-E-106C15E-9E43B-B3M12

Codificador rotatorio absoluto: multivuelta


Línea de eficiencia



Tipo	REM-E-106C15E-9E43B-B3M12
N.º de ID	100044357
Principio de medición	óptico
Datos generales	
Máx. velocidad de rotación	6000 rpm
Momento de inercia del rotor	$6 \times 10^{-6} \text{ kgm}^2$
Tipo de salida	Absoluto multivuelta
Resolución de una sola vuelta	19 Bit
Resolución multivuelta	24 Bit
	De una sola vuelta, escalable
Datos eléctricos	
Voltaje de funcionamiento U_b	10...30 VCC
Corriente sin carga	$\leq 250 \text{ mA}$
Rotura de cable/protección contra polaridad inversa	sí
Protocolo de comunicación	PROFINET
Datos mecánicos	
Tipo de brida	brida con acoplamiento para estator
Diámetro de brida	$\varnothing 63 \text{ mm}$
Tipo de eje	árbol para agujeros ciegos
Diámetro del eje D (mm)	15
Material del eje:	Acero inoxidable
Material de la cubierta	Aluminio
Conexión eléctrica	Conectores, 3 x M12
Carga en eje, axial	40 N
Carga en eje, radial	80 N
Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente	-40...+80 °C

- Recipiente con acoplamiento del estator, $\varnothing$ de 63 mm
- Eje hueco, $\varnothing 15 \text{ mm}$
- Principio de medición óptico
- Material del eje: acero inoxidable
- Grado de protección IP67 en el lado de la carcasa
- -40...80 °C
- Máx. 6000 rpm
- 10...30 V CC
- Profinet IO, RT e IRT hasta 250 μs
- Perfil de codificador versión 4.2
- Protocolo de redundancia de medio (MRP)
- Protocolo de descubrimiento de capa de enlace (LLDP)
- Protocolo simple de administración de redes (SNMP)
- Inicio rápido (FSU)
- Conector M12 x 3, 4 polos
- Resolución de una sola vuelta, escalable hasta 19 bits, predeterminada de 13 bits
- Resolución multivuelta a 24 bits, predeterminada de 12 bits
- Resolución total escalable hasta 43 bits, predeterminada de 25 bits

Esquema de conexiones




Resistencia a la fatiga por vibraciones (EN 60068-2-6) 10 g (100 m/s²), 55-2000 Hz

Resistencia al choque (EN 60068-2-27) 250 g (2500 m/s²), 6 ms



Grado de protección IP64

Protection class shaft IP64

MTTF 19 Años



Dibujo acotado	Tipo	N.º de ID	
	WKC4.4T-2/TXL	6625515	Cable de conexión, conector hembra M12, acodado, de 4 polos, longitud del cable: 2 m; material de revestimiento: PUR, negro; aprobación cULus
	RKS4.4T-2/TXL	6626333	Cable de conexión, conector hembra M12, recto, de 4 polos, blindaje en la tuerca de acoplamiento; longitud de cable: 2 m; material de revestimiento: PUR, negro; aprobación cULus
	RSSD-RSSD-4422-2M	6635150	Cable para Ethernet industrial, conector macho M12, codificación D, recto a conector macho M12, codificación D, recto, longitud del cable: 2 m; material de revestimiento: PUR, verde
	WSSD-WSSD-4422-2M	6635188	Cable para Ethernet industrial, conector macho M12, codificación D, acodado a conector macho M12, codificación D, acodado, longitud del cable: 2 m; material de revestimiento: PUR, verde
	RSSD-RJ45S-4422-2M	6635170	Cable para Ethernet industrial, conector macho M12, codificación D, conector macho, recto a conector macho RJ45, recto, longitud del cable: 2 m; material de revestimiento: PUR, verde
	RSSD-RJ45S-4422-7M	6635579	Cable para Ethernet industrial, conector macho M12, codificación D, conector macho recto a RJ45, recto, longitud del cable: 2 m, material del revestimiento: PUR, verde

Dibujo acotado	Tipo	N.º de ID	
	RSSD-RJ45S-4422-8M	6635538	Cable para Ethernet industrial, conector macho M12, codificación D, conector macho recto a RJ45, recto, longitud del cable: 2 m, material del revestimiento: PUR, verde
	RKC4.4T-2/TXL	6625503	Cable de conexión, conector hembra M12, recto, de 4 polos, longitud del cable: 2 m; material de revestimiento: PUR, negro; aprobación cULus