



DW250-70-7E-H1441
Transductor de cable



- Rango de medición de hasta 250 mm
- Conector M12
- Grado de protección: IP65 (codificador)
- salida analógica, 4...20mA
- tensión de alimentación 12...30V DC

Esquema de conexiones



Tipo	DW250-70-7E-H1441
N.º de ID	1544531
Comentario sobre el producto	Descripción de Turck modificada: anteriormente DW...-H1141
Datos generales	
Alcance de la medición	250 mm
Desviación de linealidad	≤ 0.1 %
Tipo de salida	Analógico
Datos eléctricos	
Voltaje de funcionamiento U _B	12...30 VCC
Rotura de cable/protección contra polaridad inversa	sí
Salida eléctrica	4 polos, Salida analógica
Salida de corriente	4...20 mA
Datos mecánicos	
Diseño	Cable retráctil
Material de la cubierta	Aluminio anodizado en titanio
Fuerza de extracción mín.	6.8 N
Fuerza de extracción máx.	7.9 N
Velocidad de extracción máx.	8 m/s
Aceleración de tracción máxima	200 m/s²
Material del cable	acero inoxidable
Conexión eléctrica	Conectores, M12 × 1
Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente	-20...+60 °C
Grado de protección	IP65

Señal	+U _B	-	Salida analógica	-	-	-	-	-	-
configuración de pines		2	3	4	-	-	-	-	-

RDR-11544753

Rodillo inversor en aluminio para transductor de cables

