



BCT10-S30-UP6X2T-H1151

Sensor capacitivo



- Tubo roscado, M30 x 1,5
- Plástico, PA12-GF30
- Teach-In y configuración a través de los botones del aparato, pin 5 e IO-Link

Esquema de conexiones



Principio de Funcionamiento

Los sensores capacitivos están diseñados para la detección de objetos metálicos (eléctricamente conductores) y no metálicos (no conductores) sin contacto ni desgaste.

Tipo	BCT10-S30-UP6X2T-H1151
N.º de ID	2101500
Comentario sobre el producto	Para programación remota mediante polo 5, use un cable de 5 hilos (por ejemplo, RKC4.5T.../WKC4.5T...)
Distancia de detección (a ras)	10 mm
Distancia de conmutación de referencia (no a ras)	15 mm
Distancia de conmutación asegurada	$\leq (0,72 \times S_n)$ mm
Histéresis	1...20 %
Variación de temperatura	Típico 20 %
Precisión de repetición	≤ 2 % del valor final
Temperatura ambiente	-25...+70 °C
Datos eléctricos	
Voltaje de funcionamiento U_b	18...30 VCC
	En modo IO-Link
Onda U_{ss}	≤ 10 % U_{Bmax}
Corriente de funcionamiento nominal CC I_b	≤ 200 mA
Corriente sin carga	≤ 15 mA
Corriente residual	≤ 0.1 mA
Frecuencia de conmutación	0.01 kHz
Frecuencia de oscilación	Según EN 60947-5-2, 8.2.6.2, Tabla 9: 0,1...2,0 MHz
Tensión de control de aislamiento	0.5 kV
Protocolo de comunicación	IO-Link
Salida eléctrica	3 hilos, Contacto NA/NC, PNP
Protección cortocircuito	sí/cíclica
Caída de tensión a I_b	≤ 2.4 V

Rotura de cable/protección contra polaridad inversa sí/Completa

Pruebas/aprobaciones

Aprobaciones UL

Número de registro UL E210608

IO-Link

Especificación IO-Link V 1.1

Parametrización FDT/DTM

Física de transmisión equivale a la física de 3 conductores (PHY2)

Velocidad de transmisión COM 2 / 38,4 kBit/s

Amplitud de los datos del proceso 16 bit

Información sobre los valores de medición 12 bit

Tipo de frame 2.2

Se incluye en SIDI GSDML sí

Datos mecánicos

Diseño Tubo roscado, M30 × 1.5

Medidas 87.3 mm

Material de la cubierta Plástico, PA12-GF30, PEI

Material de la cara activa PA12-GF30, amarillo

Presión admisible en capuchón frontal ≤ 3 bar

Par de apriete máx. de la tuerca de la carcasa 5 Nm

Conexión eléctrica Conectores, M12 × 1

Resistencia a la vibración 55 Hz (1 mm)

Resistencia al choque 30 g (11 ms)



Grado de protección IP67

MTTF 1080 Años según SN 29500 (ed. 99) 40 °C

Indicación de la tensión de servicio Verde

Indicación estado de conmutación LED, Amarillo

Características producto




Distancia D	60 mm
Distancia W	30 mm
Distancia S	45 mm
Distancia G	60 mm
Diámetro de la ca- ra activa B	Ø 30 mm

Las distancias mínimas indicadas han sido probadas para una distancia de conmutación normal.
En caso de modificación de la sensibilidad del sensor pierden su validez estas especificaciones de la hoja de datos.

MAP-M30

6950013


adaptador de montaje; material: polipropileno; posibilidad de cambio de sensor cuando se cuenta con el depósito lleno (el adaptador se conserva en el depósito durante el intercambio del sensor)



BST-30B

6947216

Abrazadera de montaje para sensores de tubo roscado, con tope fijo; material: PA6




Dibujo acotado

Tipo
RKC4.4T-2/TXL

N.º de ID
6625503


Cable de conexión, conector hembra M12, recto, de 4 polos, longitud del cable: 2 m; material de revestimiento: PUR, negro; aprobación cULus



WKC4.4T-2/TXL

6625515


Cable de conexión, conector hembra M12, acodado, de 4 polos, longitud del cable: 2 m; material de revestimiento: PUR, negro; aprobación cULus



WKC4.4T-2/TEL

6625025

Cable de conexión, conector hembra M12, acodado, de 4 polos, longitud del cable: 2 m; material de revestimiento: PVC, negro; aprobación cULus




Dibujo acotado	Tipo	N.º de ID	
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	




Cable de conexión, conector hembra M12, recto, de 4 polos, longitud del cable: 2 m; material de revestimiento: PVC, negro; aprobación cULus

Dibujo acotado	Tipo	N.º de ID	
	TX1-Q20L60	6967114	



Adaptador de teach, entre otros, para codificadores rotatorios inductivos, sensores de recorrido lineal, sensores angulares, sensores de ultrasonidos y sensores capacitivos

TBEN-S2-4IOL	6814024	módulo E/S multiprotocolo compacto, 4 IO-Link Master 1.1 clase A, 4 canales PNP digitales universales de 0,5 A
--------------	---------	--



USB-2-IOL-0002	6825482	IO-Link Master con interfaz USB integrada
----------------	---------	---

