



# CL50XRXNQ

## Indicador LED – Columna de señalización



- columna de señalización LED
- activación individual
- rosca mecánica M30x1,5
- Grado de protección IP67
- Color sólido: rojo (COL 2)
- Conector macho M12x1
- Tensión de servicio 18...30 VCC

### Esquema de conexiones



### Principio de Funcionamiento

Pantalla multifunción/policroma  
 Columna LED robusta, económica y fácil de montar.  
 Segmentos iluminados para el guiado visible del usuario e indicación del estado del sistema.  
 Visualización de hasta tres colores.  
 Aparatos compactos, sin necesidad de un controlador.  
 No requiere montaje.  
 El esquema de cableados muestra la configuración de entrada PNP. Los dispositivos incluyen un folleto de instrucciones con información detallada sobre la conexión.


<b>Tipo</b>	CL50XRXNQ
<b>N.º de ID</b>	3010462
<b>Datos de señal y visualización</b>	
<b>Finalidad de uso</b>	Lámpara indicadora LED
<b>Función</b>	Columna de señalización
<b>Tipo de luz</b>	Rojo
<b>atenuable</b>	No
<b>Características de color 1</b>	Rojo, Permanentemente encendido, 38 lm
<b>Datos eléctricos</b>	
<b>Tensión de servicio</b>	18...30 VCC
<b>Corriente DC nominal</b>	≤ 100 mA
<b>Consumo máximo de corriente por color</b>	100 mA
<b>Tipo de entrada</b>	NPN
<b>Tiempo de respuesta típica</b>	< 10 ms
<b>Datos mecánicos</b>	
<b>Posible funcionamiento en cascada</b>	No
<b>Diseño</b>	Tubo liso, CL50
<b>Medidas</b>	Ø 50 x 114.2 mm
<b>Material de la cubierta</b>	Plástico, ABS/policarbonato, Negro
<b>Window material</b>	Policarbonato, difusa
<b>Conexión eléctrica</b>	Conectores, M12 × 1, PVC
<b>Nº de conductores</b>	4
<b>Temperatura ambiente</b>	-40...+50 °C
<b>Humedad relativa del aire</b>	0...95 %

Grado de protección	IP67
<b>Pruebas/aprobaciones</b>	
Aprobaciones	CE, UL listed

SMB30A

3032723


Ángulo de montaje, en ángulo recto, acero inoxidable, para sensores con rosca de 30 mm



SMB30SC

3052521

Soporte de montaje, PBT negro, para sensores con rosca de 30mm, orientable



Dibujo acotado

Tipo

N.º de ID

RKC4.4T-2/TEL

6625013

Cable de conexión, conector hembra M12, recto, de 4 polos, longitud del cable: 2 m; material de revestimiento: PVC, negro; aprobación cULus



WKC4.4T-2/TEL

6625025

Cable de conexión, conector hembra M12, acodado, de 4 polos, longitud del cable: 2 m; material de revestimiento: PVC, negro; aprobación cULus

