


TGR3/8MPFMQ

Punta de sonda – Fibra óptica en plástico



- Para mediciones de nivel con fibras ópticas plásticas de horquilla del tipo PBT46U y PBT26UM6M.1
- Carcasa de polipropileno con rosca macho de 3/8-32
- Sonda de cristal de cuarzo
- temperatura ambiente de -30 °C...+70 °C

Tipo	TGR3/8MPFMQ
N.º de ID	3023268
Datos ópticos	
Función	Sonda de detección para fibras ópticas
Tipo de fibra	plástico
Datos mecánicos	
Diseño	Tubo roscado, TGR3
Medidas	Ø 15.7 x 34.6 mm
Material de la cubierta	Plástico
Material del casquillo	plástico
Ciclos de flexión	0
Temperatura ambiente	-30...+70 °C
Grado de protección	IP67

Dibujo acotado	Tipo	N.º de ID	
	PBT26UM6M.1	3065942	Fibra óptica de material sintético, modo de detección: Sensor de modo difuso, manguito roscado M6, cable premontado sin punta de extremo, revestimiento exterior de polietileno, temperaturas ambiente de -30 °C...+70 °C; longitud: 1829 mm, diámetro del núcleo: 0,5 mm

Dibujo acotado	Tipo	N.º de ID	
mm [inch]	PBT46UM6M.1	3077833	Fibra óptica de material sintético, modo de detección: Modo difuso, manguito roscado M6, cable premontado sin punta del extremo, cubierta exterior de polietileno, temperaturas ambiente de -30 °C...+70 °C, longitud: 1829 mm, diámetro del núcleo: 1 mm