



SLE30B6V W/30'

Sensor fotoeléctrico – Sensor de modo opuesto bifurcado



- Cable, PVC, 9 m, 5 hilos
- Grado de protección IP67
- Ancho de la ranura 30 mm
- Sensibilidad se ajusta por medio del pulsador de Teach
- Tensión de servicio: 10...30 VCC
- Salida de conmutación bipolar
- Activación con o sin luz

Esquema de conexiones



Tipo	SLE30B6V W/30'
N.º de ID	3056536
Datos ópticos	
Función	Sensor de ranura
Tipo de luz	Rojo
Longitud de onda	680 nm
Ancho de horquilla	30 mm
Datos eléctricos	
Tensión de servicio	10...30 VCC
Ondulación residual	< 10 % U _{ss}
Corriente sin carga	≤ 45 mA
Protección cortocircuito	sí
Protección contra polaridad inversa	sí
Salida eléctrica	Contacto NA, PNP/NPN
Frecuencia de conmutación	1 kHz
Datos mecánicos	
Diseño	Sensor de ranura, SL30
Medidas	72 x 18.8 x 52 mm
Material de la cubierta	Plástico, ABS, Negro
Lente	Plástico, Acrílico
Conexión eléctrica	Cables, 9 m, PVC
Nº de conductores	5
Sección transversal del conductor	0.5 mm ²
Temperatura ambiente	-20...+70 °C
Grado de protección	IP67

Indicación de la tensión de servicio	LED, Verde
Indicación estado de conmutación	LED, Amarillo
Indicación de exceso de ganancia	LED, Rojo
Indicación de alarma	LED Amarillo intermitente
Pruebas/aprobaciones	
Aprobaciones	CE

SMBSL	3058335
	ángulo de montaje, apto para el modelo LS10 y LS30, montaje en pared, acero inoxidable 304, juego de tornillos incluido en el volumen de suministro