



LEDIR80X80M


sistemas de la visión – luminaria anular



Tipo	LEDIR80X80M
N.º de ID	3072264
Datos de señal y visualización	
Finalidad de uso	sistemas de la visión
Función	Luz de trabajo superficial
Tipo de luz	IR
Longitud de onda	850...940 nm
Vida útil de LED (L70)	20000 h
Datos eléctricos	
Tensión de servicio	24 VCC
Corriente DC nominal	≤ 250 mA
Consumo máximo de corriente por color	250 mA
Datos mecánicos	
Diseño	Rectangular
Medidas	87.3 x 87.3 x 35.5 mm
Material de la cubierta	Metal, Acero de bajo carbono
Window material	acrílico, clara
Conexión eléctrica	Cable con conector, M8 x 1, 2 m, PVC
Nº de conductores	3
Temperatura ambiente	0...+50 °C
Grado de protección	IP20
Pruebas/aprobaciones	
Aprobaciones	CE, cULus listed

- Close-range illumination
- Protection class: IP20
- Color: infrarrojo
- Alimentación de tensión: 24 VCC
- Pigtail M8x1, 2m

Esquema de conexiones



Principio de Funcionamiento

Las luminarias de trabajo LED resultan especialmente idóneas para el uso industrial con un consumo de energía reducido. La temperatura del color se sitúa entre 5.000 y 10.000 kelvin y la intensidad corresponde con el valor típico de 50 lux a un metro de distancia. Las lámparas spot (focos) poseen 6 LEDs con un flujo luminoso de 65 lúmenes y una potencia total de < 2 vatios. La conexión/desconexión tiene lugar bien conectando la tensión de alimentación necesaria (10..30 VCC) o bien mediante el interruptor integrado directamente en la lámpara LED en algunos modelos.