



K80L4GRYB1PQ

Luz de señal LED – Luz de señalización



- Conector macho M12x1, 5 polos
- Pantalla de visualización segmentada
- Distribución horizontal
- Colores: verde (COL 1) / rojo (COL 2) / amarillo (COL 3) / azul (COL 4)
- Tensión de servicio 18...30 VCC
- Grado de protección IP67


Esquema de conexiones



Tipo	K80L4GRYB1PQ
N.º de ID	3077883
Datos de señal y visualización	
Finalidad de uso	Lámpara indicadora LED
Función	Luz de trabajo superficial
Tipo de luz	Verde Rojo Amarillo Azul
atenuable	No
Características de color 1	Verde, Otros
Características de color 2	Rojo
Características de color 3	Amarillo
Características de color 4	Azul
Datos eléctricos	
Voltaje de funcionamiento U_b	18...30 VCC
Consumo máximo de corriente por color	90 mA
Tipo de entrada	PNP
Tiempo de respuesta típica	< 250 ms
Datos mecánicos	
Posible funcionamiento en cascada	No
Diseño	Rectangular, K80L
Medidas	107.6 x 80.9 x 41.7 mm
Material de la cubierta	Plástico, PC, Amarillo
Window material	acrílico, difusa
Conexión eléctrica	Conectores, M12 × 1, PVC

N° de conductores	5
Temperatura ambiente	-40...+50 °C
Grado de protección	IP67
Pruebas/aprobaciones	
Aprobaciones	CE

SMBDX80DIN3077161



placa de montaje para rail DIN, apto para los modelos CP80, DX80, K80, Q80, temperatura de servicio: -20... 90 °C

Dibujo acotado	Tipo	N.º de ID	
	RKC4.5T-2/TEL	6625016	Cable de conexión, conector hembra M12, recto, de 5 polos, longitud del cable: 2 m; material de revestimiento: PVC, negro; aprobación cULus
	WKC4.5T-2/TEL	6625028	Cable de conexión, conector hembra M12, acodado, de 5 polos, longitud del cable: 2 m; material de revestimiento: PVC, negro; aprobación cULus