



TL30FBBBBBQ

Luz de señal LED – pantalla multifunción polícroma



- Carcasa de plástico negra
- Protege contra las interferencias electro-magnéticas y altamente frecuentes
- Grado de protección IP65
- Conector macho M12x1
- Colores: 5x azul (COL 1-5)
- Tensión de servicio: 18...30 VCC ó 24 VCA para 45mA por color LED
- Entradas: PNP / NPN

Esquema de conexiones



Principio de Funcionamiento


pantalla multifunción plana en color
 Columna LED robusta, económica y fácil de montar.
 Segmentos iluminados para el guiado visible del usuario e indicación del estado del sistema.
 Posibilidad de presentación de hasta cinco colores.
 Aparatos compactos y por lo tanto sin necesidad de aparato de control.
 No requiere montaje.
 El esquema de conexiones muestra una configuración de conexión PNP.

Tipo	TL30FBBBBBQ
N.º de ID	3090704
Datos de señal y visualización	
Finalidad de uso	Lámpara indicadora LED
Función	Columna de señalización
Tipo de luz	Azul Azul Azul Azul Azul
atenuable	No
Características de color 1	Azul, Permanentemente encendido
Características de color 2	Azul
Características de color 3	Azul
Características de color 4	Azul
Características de color 5	Azul
Datos eléctricos	
Voltaje de funcionamiento U_b	18...30 VCC
Corriente de funcionamiento nominal CC I_b	≤ 18 mA
Voltaje de funcionamiento U_b	21...27 VCA
Consumo máximo de corriente por color	18 mA
Tipo de entrada	Bipolar (PNP/NPN)22
Tiempo de respuesta típica	< 1 ms
Datos mecánicos	
Posible funcionamiento en cascada	No
Diseño	Rectangular, TL30F

Medidas	204.3 x 30 x 19.1 mm
Material de la cubierta	Metal, AL Material termoplástico, Negro
Window material	acrílico, difusa
Conexión eléctrica	Conectores, M12 × 1, PVC
N° de conductores	8
Temperatura ambiente	-40...+50 °C
Humedad relativa del aire	0...95 %
Grado de protección	IP65
Pruebas/aprobaciones	
Aprobaciones	CE


SMBPVA1 3056884

Soporte de montaje, para PVA y PVD, acero inoxidable; conjunto que consta de dos soportes y tornillos



SMBPVA2 3054451

Soporte de montaje, para PVA y PVD, para montaje en tuberías de 28 mm, 4 soportes (2 por sensor) incluidos en la entrega




Dibujo acotado Tipo N.º de ID

RKC8T-2/TEL

6625130

Cable de conexión, conector hembra M12, recto, de 8 polos, longitud del cable: 2 m; material de revestimiento: PVC, negro; aprobación cULus



WKC8T-2/TEL

6625133

Cable de conexión, conector hembra M12, acodado, de 8 polos, longitud del cable: 2 m; material de revestimiento: PVC, negro; aprobación cULus

