


K30L2RGB7


Luz de señal LED – Luz de señalización



|                                                       |                                         |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Tipo                                                  | K30L2RGB7                               |
| N.º de ID                                             | 3802139                                 |
| Datos de señal y visualización                        |                                         |
| Finalidad de uso                                      | Lámpara indicadora LED                  |
| Función                                               | Lámpara de focos                        |
| Tipo de luz                                           | RGB                                     |
| atenuable                                             | Programable                             |
| Características de color 1                            | Rojo, Permanentemente encendido, 3.2 lm |
| Características de color 2                            | Verde, 4.6 lm                           |
| Características de color 3                            | Azul, 0.7 lm                            |
| Características de color 4                            | Amarillo, 7.1 lm                        |
| Características de color 5                            | Blanco, 6.9 lm                          |
| Características de color 6                            | Magenta, 4.5 lm                         |
| Características de color 7                            | 5.3 lm                                  |
| Propiedades espec.                                    | Lavable                                 |
| Datos eléctricos                                      |                                         |
| Voltaje de funcionamiento U <sub>b</sub>              | 10...30 VCC                             |
| Corriente de funcionamiento nominal CC I <sub>b</sub> | ≤ 25 mA                                 |
| Consumo máximo de corriente por color                 | 60 mA                                   |
| Tipo de entrada                                       | Bipolar (PNP/NPN)22                     |
| Tiempo de respuesta típica                            | < 250 ms                                |
| Datos mecánicos                                       |                                         |
| Posible funcionamiento en cascada                     | No                                      |
| Diseño                                                | Hemisferio, K30L                        |

- indicador LED visible desde todas las direcciones
- activación individual
- rosca mecánica M22x1,5
- grado de protección IP67
- En la configuración estándar, se pueden mostrar hasta siete colores según la tabla lógica (COL 1, COL 2, COL 3, función de destello)
- Se puede configurar utilizando Pro Editor, puede mostrar hasta 14 colores, varias animaciones de iluminación, compatible con bloques E/S configurables
- cable, 2 m
- tensión de servicio 10...30 VCC

Esquema de conexiones




|      |   |   |   |   |   |   |   |
|------|---|---|---|---|---|---|---|
|      | R | Y | G | T | B | M | W |
| COL1 | x | x |   |   |   | x | x |
| COL2 |   | x | x | x |   |   | x |
| COL3 |   |   |   | x | x | x | x |

K30L2RGB7

|                           |                                        |
|---------------------------|----------------------------------------|
| Medidas                   | Ø 30 x 44.5 mm                         |
| Material de la cubierta   | Plástico, PC, Negro                    |
| Window material           | Policarbonato, difusa                  |
| Conexión eléctrica        | Cables, 2 m, PVC                       |
| N° de conductores         | 5                                      |
| Temperatura ambiente      | -40...+50 °C                           |
| Humedad relativa del aire | 0...90 %                               |
| Grado de protección       | IP67<br>IP69                           |
| Pruebas/aprobaciones      |                                        |
| MTTF                      | 626 Años según SN 29500 (ed. 99) 40 °C |
| Aprobaciones              | CE                                     |

SMB22A

3079414



ángulo de montaje, acero inoxidable,  
para modelo K30L