


módulo piconet stand-alone para DeviceNet


4 entradas analógicas para termocuplas

SDNB-40A-0004




- 4 entradas analógicas para termocuplas
- interfaz de configuración
- funciones parametrizables
- asistido vía I/O-ASSISTANT 2
- conexión directa a bus de campo
- carcasa reforzada por fibra de vidrio
- con control de resistencia a choques y vibraciones
- electrónica de módulos completamente sellada
- conector de metal
- grado de protección IP67


Bus de campo M12 × 1




Entrada M12 × 1



Variante de conexión - entradas



Fuente de alimentación M8 × 1



Tipo	SDNB-40A-0004
N.º de ID	6824046
Número de canales	4
Tensión de servicio / de carga	20...29 VDC
Corriente de servicio	≤ 40 mA
Velocidad de transmisión del bus de campo	125/250/500 Kbit/s
Direccionamiento bus de campo	0 hasta 99
Interfaz de servicio	parametrización a través del I/O-ASSISTANT
Separación de potencial	bus de campo para la tensión de servicio
Número de canales	termoelemento de 4 entradas analógicas
Separación de potencial	canales para la tensión de servicio
Tipo de sensor	K
Rango de temperatura	en función del sensor (por defecto tipo K)
Tiempo de conversión	250 ms
Error de medición relativo	<±0,5 % de escala completa
Filtro de entrada	variable
Alimentación del sensor	de la tensión de servicio
Medidas (An x L x Al)	30 x 175 x 26.5 mm
Control de vibraciones	Conforme a EN 60068-2-6
Control de choques	conforme a EN 60068-2-27
Compatibilidad electromagnética	Conforme a la norma EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Grado de protección	IP67
Aprobaciones	CE, cULus