


módulo piconet stand-alone para CANopen

4 salidas analógicas 0..20 mA


SCOB-04A-0009




- 4 salidas analógicas 0(4)...20 mA
- interfaz de configuración
- funciones parametrizables
- asistido vía I/O-ASSISTANT 2
- conexión directa a bus de campo
- carcasa reforzada por fibra de vidrio
- con control de resistencia a choques y vibraciones
- electrónica de módulos completamente sellada
- conector de metal
- grado de protección IP67

Tipo	SCOB-04A-0009
N.º de ID	6824146
Número de canales	4
Tensión de servicio / de carga	20...29 VDC
Corriente de servicio	≤ 40 mA
Velocidad de transmisión del bus de campo	10 Kbit/s...1 Mbit/s
Direccionamiento bus de campo	0 hasta 99
Interfaz de servicio	parametrización a través del I/O-ASSISTANT
Separación de potencial	bus de campo para la tensión de servicio
Número de canales	4 salidas analógicas 20 mA
Resistencia de carga	< 500 Ω
Separación de potencial	canales para la tensión de servicio
Tiempo de convesión	< 3,5 ms
Error de medición relativo	< ± 0,3 % de MBE
Suministro del actuador	de la tensión de carga
Medidas (An x L x Al)	30 x 175 x 26.5 mm
Control de vibraciones	Conforme a EN 60068-2-6
Control de choques	conforme a EN 60068-2-27
Compatibilidad electromagnética	Conforme a la norma EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Grado de protección	IP67
Aprobaciones	CE, cULus


Bus de campo M12 × 1



Salida M12 × 1



Variante de conexión - salidas



Fuente de alimentación M8 × 1

