


CKCM12-11-5/TXL

Cable de alimentación para caja de conexiones pasiva múltiple, TPU – Cable de conexión



Características



- M23 conector hembra recto, 12-polos (11 asignados)
- Material de la funda: TPU
- Color de la funda: negro
- Piroretardante según FT1
- Sin halógenos, silicona y PVC
- Especialmente resistente a la abrasión
- En conformidad con RoHS
- Grado de protección IP67
- Longitud del cable: 5.0 metros

Asignación de contactos



Tipo	CKCM12-11-5/TXL
N.º de ID	6631124
Conector A	Conector hembra, M23 × 1, Recto
Número de polos	12
Contactos	Latón, CuZn, Dorado
Soporte del contacto	Plástico, PBT, Gris
Empuñadura	Plástico, TPU, Negro
Tuerca y tornillo de unión	Latón, CuZn, Niquelado
Junta	Plástico, FPM/FKM
Vida útil de funcionamiento mecánico	> 100 Ciclos de acoplamiento
Grado de suciedad	3
Grado de protección	IP67, Solo en el estado atornillado
Cable	
Diámetro del cable:	Ø 8.4 mm ±0.30
Longitud del cable	5 m
Funda del cable	TPU, Negro
Aislamiento del conductor	PP
Sección transversal de núcleo	11 x 0.82 mm²
Hilo trenzado, arreglo	19 x 0.23 mm
Colores del conductor	WH, GN, YE, GY, PK, RD, BK, VT, BU, BN, GNYE
Propiedades eléctricas a +20 °C	
Voltaje nominal	300 V
Corriente	4 A
Propiedades químicas y mecánicas	
Radio de flexión (instalación fija)	≥ 5 x Ø
Radio de flexión (uso flexible)	≥ 10 x Ø

Temperatura ambiente (fijo)

-40...+80 °C
