



TW-R9.5-K2 100 PCS PER PAC

Etiqueta HF



Características

- FRAM, capacidad de memoria 2 kByte
- No apto para montaje directo sobre metal

Principio de Funcionamiento

Los dispositivos de lectura/escritura HF con una frecuencia de trabajo de 13,56 MHz crean una zona de transmisión, cuyo tamaño (0-500 mm) varía en función de la combinación de cabezal de lectura/escritura y soporte de datos.

Las distancias de lectura/escritura indicadas representan solo valores estándares en condiciones de laboratorio, sin influencia de materiales circundantes.

Las distancia de lectura/escritura de los soportes de datos para el montaje en/sobre metal se han determinado en/sobre metal. Las tolerancias de los componentes, las condiciones de instalación en la aplicación, las condiciones ambientales y la influencia del material (sobre todo metal) pueden modificar las distancias hasta un 30 %.

Por eso es indispensable realizar un ensayo bajo las condiciones reales de aplicación (sobre todo lectura y escritura en movimiento).

Tipo	TW-R9.5-K2 100 PCS PER PAC
N.º de ID	7030558
Comentario sobre el producto	Small design
Transmisión de datos	acoplamiento inductivo
Tecnología	HF RFID
Frecuencia de operación	13,56 MHz
Estándares de radio y protocolo	ISO 15693 NFC Typ 5
Distancia máx. de lectura y escritura	486 mm
Diseño	Etiqueta dura, R9.5
Material de la cubierta	Plástico, Epoxi
Material de la cara activa	plástico, epoxi
Grado de protección	IP68
Cantidad en caja	100
Tipo	TW-R9.5-K2 100 PCS PER PAC
N.º de ID	7030558
Comentario sobre el producto	Small design
Transmisión de datos	acoplamiento inductivo
Tecnología	HF RFID
Frecuencia de operación	13,56 MHz
Tipo de memoria	FRAM
Chip	Fujitsu MB89R118
Capacidad de memoria	2048 Byte
Memoria	lectura / escritura
Memoria de uso libre	2000 Byte
Nº de operaciones de lectura	ilimitado
Nº de operaciones de escritura	10 ¹⁰

Tiempo de lectura típico	0.5 ms/Byte
Tiempo de escritura típico	0.5 ms/Byte
Estándares de radio y protocolo	ISO 15693 NFC Typ 5
Distancia mínima al metal	10 mm
Temperatura durante el acceso de lectura/escritura	-25...+85 °C
Temperatura fuera del rango de detección	-40...+85 °C
Diseño	Etiqueta dura, R9.5
Diámetro	9.5 mm +/-0.4 mm
Altura de la carcasa	1 mm +/-0.2 mm
Material de la cubierta	Plástico, Epoxi
Material de la cara activa	plástico, epoxi
Grado de protección	IP68
Cantidad en caja	100