


# Sistema de E/S excom Convertidor 115 VCA PPSA115EX



El convertidor de CA/CC PPSA115Ex permite la alimentación del sistema excom® hasta su ampliación completa. El convertidor se ha fabricado con un tipo de protección combinada Ex m, así como Ex e y, por lo tanto, se permite su utilización en la zona 1. La fuente de alimentación está montada en una carcasa de protección de aluminio completamente sellada.

La tensión de alimentación es de 115 VCA. La conexión de la alimentación externa se realiza a través de bornes Ex e en el portamódulos. En estos bornes, protegidos por una caperuza, no puede trabajarse bajo tensión eléctrica. La manipulación en dichos bornes solo está permitida tras haber desconectado la correspondiente tensión de alimentación.

**Redundancia:**

posibilidad de utilizar dos fuentes de alimentación en combinación con un portamódulos adecuado. En caso de avería de un dispositivo o una interrupción en la alimentación, la alimentación del sistema completo tendrá lugar a través del otro dispositivo. Se permiten utilizar diferentes potenciales para la alimentación.

- Convertidor CA/CC para suministro de CC del módulo de alimentación de voltaje de CC



## Medidas

Tipo	PPSA115EX
N.º de ID	6900294
tensión nominal	115 VCA
Rango de tensión de servicio	100...125VAC
Consumo de potencia	≤ 85 VA
Output power	≤ 66.5 W
Aislamiento galvánico	Galvanically isolated input and output circuit, rated voltage 250 V

Hommologación Ex conforme a la certificación	IECEX PTB 17.0002X
Hommologación Ex conforme a la certificación	PTB 04 ATEX 2047X
Identificación del aparato	Ⓔ II 2 G Ex eb mb IIC T4

### Pantallas/controles

Conexión eléctrica	Mediante portamódulos
Sección transversal de la conexión	2,5 mm² flexible/4,0 mm² rígido

Material de la cubierta	Aluminio
Tipo de sujeción	Flange, 4 x M4 screws (Torx)
Grado de protección	IP50
Temperatura ambiente	-20...+70 °C
Humedad relativa del aire	≤ 93 % a 40 °C según IEC 60068-2-78
Control de vibraciones	Conforme a IEC 60068-2-6
Control de choques	Conforme a IEC 60068-2-27
CEM	conf. a EN 61326-1 (2013) conforme a Namur NE21 (2007)
MTTF	829 Años según SN 29500 (ed. 99) 40 °C
Medidas	45 x 155 x 106 mm

Aprobaciones	ATEX cFMus cFM IECEX CCC INMETRO KOSHA EAC Ex DNV GL BV LR KR CE
--------------	--

