


B8251-0/PG9

Conector cableable en campo

Conector hembra M12 × 1, acodado




Características



- Se puede utilizar en aplicaciones Device-Net™/CANopen, así como para fuente de alimentación
- Codificación A
- Terminal de abrazadera ajustable
- 5 polos
- Rosca PG9
- Pasacables de 6,0...8,0 mm

Asignación de contactos



Tipo	B8251-0/PG9
N.º de ID	6904603
Conector A	Conector hembra, M12 × 1, Acodado, codificación C
Número de polos	5
Contactos	CuZn
Soporte del contacto	Plástico, PA, Negro
Empuñadura	Plástico, Negro
Tuerca y tornillo de unión	Plástico, PA, Negro
Junta	Plástico, FPM/FKM
Rosca interna	PG9
Diámetro exterior del cable	6...8 mm
Sección transversal del conductor/capacidad de sujeción	0.14...0.75 mm²
Modo de conexión	Conexión atornillada y a presión
Vida útil de funcionamiento mecánico	> 50 Ciclos de acoplamiento
Grado de protección	IP67, (atornillado)
Protocolo de red	Devicenet CANopen
Propiedades eléctricas a +20 °C	
Voltaje nominal	125 V
Resistencia de paso	≤ 8 mΩ
Propiedades químicas y mecánicas	
Temperatura ambiente (fijo)	-40...+85 °C
Aprobaciones	UL