



Cable de alimentación funda del cable de TPE RSM RKM 461-2M/S3059



- Conector hembra 7/8", recto, 3 pines + PE
- Conector macho 7/8", recto, 3 pines + PE
- Color de la funda: amarillo
- Longitud del cable: 2,0 m
- Grado de protección: NEMA 1, 3, 4, 6P y IEC IP67
- Conector macho de 7/8", recto, 4 polos
- Conector hembra de 7/8", recto, 4 polos
- Bandeja de alimentación/ejecución expuesta/cable subterráneo directo
- Funda de TPE, color amarillo, 4 × 16 AWG
- Resistente a los rayos ultravioletas
- Resistencia a la flexión en frío de -40 °C
- Resistente al aceite
- Grados de resistencia ignífuga: UL 1685 FT4, UL 1061, CSA FT1, CSA FT4

Tipo	RSM RKM 461-2M/S3059
N.º de ID	U-31034
Conector A	Conectores, 7/8"-16 UN, Recto
Número de polos	4
Contactos	Latón, CuZn, Dorado
Soporte del contacto	Plástico, TPU, Amarillo
Empuñadura	Plástico, TPU, Amarillo
Tuerca y tornillo de unión	Latón, CuZn, Niquelado
Grado de protección	IP67, IP68, IP69, IP69K
Vida útil de funcionamiento mecánico	> 100 Ciclos de acoplamiento
Grado de suciedad	3
Conector B	Conector hembra, 7/8"-16 UN, Recto
Número de polos	4
Contactos	Latón, CuZn, Dorado
Soporte del contacto	Plástico, TPU, Amarillo
Empuñadura	Plástico, TPU, Amarillo
Tuerca de acoplamiento y tornillo de fijación	Latón, CuZn, Niquelado
Grado de protección	IP67, IP68, IP69, IP69K
Vida útil de funcionamiento mecánico	> 100 Ciclos de acoplamiento
Grado de suciedad	3
Diámetro del cable:	Ø 9.14 mm
Longitud del cable	2 m
Funda del cable	TPE, Amarillo
Aislamiento del conductor	PVC/náilon
Colores del conductor	BN, WH, BU, GNYE
Sección transversal de núcleo	4
Hilo trenzado, arreglo	65
Voltaje nominal	600 V
Corriente	10 A




diagrama de conexiones

