


FKV 49

Receptáculo de bus de campo FOUNDATION™ – Montaje frontal



Características



- Receptáculo eurofast hembra M12
- Rosca interna PG9
- Carcasa abridada de acero inoxidable
- 4 polos, soldable
- Para uso en aplicaciones de FOUNDATION fieldbus y PROFIBUS-PA

Título esquema de conexiones

Conexión de bus de campo FOUNDATION™ – PA



Tipo	FKV 49
N.º de ID	U7324
Conector A	Conector hembra, M12 × 1, codificación C
Número de polos	4
Contactos	Metal, CuZn, Dorado
Soporte del contacto	Plástico, TPU, Amarillo
Junta	Plástico, NBR
Carcasa abridada	Acero inoxidable, 1.4401 (AISI 316), Pasivado
Tipo de montaje	montaje en pared delantera
Junta para rosca	Junta tórica
Rosca interna	PG9
Tuerca de bloqueo y tornillo	Acero inoxidable, Pasivado
Modo de conexión	Conexión para soldar
Vida útil de funcionamiento mecánico	> 100 Ciclos de acoplamiento
Grado de suciedad	3
Grado de protección	IP68, (atornillado)
Protocolo de red	Bus de campo FOUNDATION
Propiedades eléctricas a +20 °C	
Voltaje nominal	250 V
Corriente	4 A
Resistencia de aislamiento	≥ 10 ⁸ Ω
Resistencia de paso	≤ 5 mΩ
Propiedades químicas y mecánicas	
Temperatura ambiente (fijo)	-40...+105 °C
Temperatura ambiente (movido)	-40...+90 °C
Aprobaciones	CE

Nota

Nota

- Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones técnicas sin previo aviso.