


RSFV 49-0.25M/14.5/C1117
FOUNDATION™ fieldbus Receptacle – brida de montaje



Características



- Male 7/8" minifast Receptacle
- Rosca mecánica 1/2"-14 NPT
- Carcasa abridada de acero inoxidable
- 4 polos, longitud de los hilos de 0,25 m
- Para el uso en aplicaciones de bus de campo FOUNDATION

Título esquema de conexiones

Configuración de pinesConexión de bus de campo FOUNDATION



Tipo	RSFV 49-0.25M/14.5/C1117
N.º de ID	U-95306
Conector A	Macho, 7/8"-16 UN, Recto
Número de polos	4
Contactos	Metal, CuZn, Dorado
Soporte del contacto	Plástico, TPU, Negro
Junta	Plástico, NBR
Carcasa abridada	Acero inoxidable, 1.4401 (AISI 316), Pasivado
Tipo de montaje	montaje en pared delantera
Rosca interna	1/2"-14 NPT
Modo de conexión	Conexión por cable
Vida útil de funcionamiento mecánico	> 100 Ciclos de acoplamiento
Grado de suciedad	3
Grado de protección	IP67, (atornillado)
Protocolo de red	Bus de campo FOUNDATION
Longitud del cable	0.25 m, (Tolerancia: +10 mm)
Aislamiento del conductor	PVC
Sección transversal de núcleo	4 x 0.8 mm²
Colores del conductor	BU, BN, GY, GNYE
Propiedades eléctricas a +20 °C	
Voltaje nominal	600 V
Corriente	9 A
Resistencia de aislamiento	≥ ≥ 10 ⁸ Ω
Resistencia de paso	≤ 5 mΩ
Propiedades químicas y mecánicas	
Temperatura ambiente (fijo)	-40...+105 °C
Temperatura ambiente (movido)	-40...+105 °C
Aprobaciones	CE

RoHS

Nota

Nota

- Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones técnicas sin previo aviso.