


TSS-4S-A-10/TXL

Connecteurs Superseal – Câble de raccordement



Caractéristiques



- connecteur femelle Superseal, droit, 4 pôles
- Matériau de la gaine : TPE-U (PUR)
- Couleur gaine : noir, semblable à RAL 7021
- Utilisable sur chaînes de transport de câble
- Ignifuge
- Exempt d'halogène conformément à la norme DIN VDE 0472 partie 815
- Conformité RoHS
- Indices de protection IP67 et IP69K
- longueur de câble: 10 mètres

Configuration de contact




schéma de connexions



Données techniques

Type	TSS-4S-A-10/TXL
N° d'identification	100000492
Connecteur A	Connecteur femelle, Superseal, Droit
Nombre de pôles	4
Contacts	Bronze, CuSn, étamé
Corps isolant	Plastique, PA 6.6 GF, Rouge
Corps de manchon	Plastique, TPU, UL 94, Noir
Joint d'étanchéité	Plastique, Silicone
Durée de vie mécanique	> 100 Cycles de couplage et de découplage
Type de protection	IP67, IP69K, (enfiché)
Câble	
Diamètre de câble	Ø 5.7 mm ±0.20
Longueur de câble	10 m
Gaine de câble	PUR, Noir
Isolation du conducteur	PP
Section conducteur	4 x 0.75 mm ²
Structure de fils toronnés	42 x 0.15 mm
Couleurs de câble	BN, WH, BU, BK
Caractéristiques électriques à +20°C	
Tension nominale	24 V
Intensité maximale admissible	7 A
Caractéristiques mécaniques et chimiques	
Rayon de courbure (utilisation flexible)	≥ 6 x Ø
Cycles de courbure	≥ 2 Mio.
Accélération admissible	max. 10 m/s ²
Vitesse d'avance admissible	5 m/s

Données techniques

Température ambiante (posé de manière fixe) -40...+80 °C

Température ambiante (mobile) -25...+80 °C
