

Identificación del cable	RF51672
Número de conductores	4
Diámetro del cable:	Ø 15.37mm
Longitud del cable	2 m, (+50 mm o 4 % de la longitud/-0,0, según el valor mayor) m
Funda del cable	TPE, Negro
Diámetro del conductor	0.177 "
Material conductor	BC (cobre sin recubrimiento)
Aislamiento del conductor	PVC/náilon
Sección transversal de núcleo	4 x 14 AWG [similar a 2,50 mm²]
Hilo trenzado, arreglo	41 x 30AWG
Colores del conductor	BK, WH, RD, GN/YE

Propiedades eléctricas a +20 °C	
Voltaje nominal	600V
Corriente	18AA

Propiedades químicas y mecánicas	
Radio de flexión (instalación fija)	≥ 5 x Ø
Radio de flexión (uso flexible)	≥ 10 x Ø
Resistencia a la flexión en frío	-40 °C
Temperatura ambiente (fijo)	-40...+90°C
Temperatura ambiente (movido)	5...+90°C
Temperatura ambiente durante la instalación	-10...+90 °C

Aprobación

Nota	
	PRECAUCIÓN: RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA. NO DESCONECTE CON CARGA.
	El uso del cable en temperaturas extremas, cuando está expuesto a ciertos productos químicos y por sobre la velocidad de ciclo nominal o por debajo del radio de flexión nominal del cable, puede reducir la resistencia a la flexión.
Nota	- Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones técnicas sin previo aviso.