


Distribuidores de dos vías
Distribuidor en T
RKM 50-FSM 4-RSM 50/S1055/CS16562



Tipo	RKM 50-FSM 4-RSM 50/S1055/CS16562
N.º de ID	U2-32009
Diseño especial	S1055 = manija roja CS16561 = Cableado específico del cliente con diodo
distribuidor E/S	Distribuidor en T, 2-puerto
Carcasa	Plástico, TPU, Rojo
Conector A	Conector hembra, 7/8"-16 UN
Especificación de diseño	según ANSI/B93.55M
Número de polos	5
Soporte del contacto	Plástico, TPU, Amarillo
Tuerca y tornillo de unión	Latón, CuZn, Niquelado
Vida útil de funcionamiento mecánico	> 100 Ciclos de acoplamiento
Grado de suciedad	3
Grado de protección	IP67, Solo en el estado atornillado
Conector B	Conectores, M12 × 1
Especificación de diseño	según IEC 61076-2-101
Número de polos	4
Soporte del contacto	Plástico, TPU, Amarillo
Tuerca de acoplamiento y tornillo de fijación	Latón, CuZn, Niquelado
Vida útil de funcionamiento mecánico	> 100 Ciclos de acoplamiento
Grado de suciedad	3
Conector C	Macho, M12 × 1, Codificación C
Especificación de diseño	Según ANSI/B93.55M
Número de polos	5
Contactos	Latón, CuZn, Dorado
Soportes de contacto	Plástico, TPU, Amarillo
Tuerca de acoplamiento y tornillo de fijación	Latón, CuZn, Niquelado
Par de apriete	0.8 ... 1 Nm (Tener en cuenta el par de tensión máximo de la pieza opuesta)
Vida útil de funcionamiento mecánico	> 300 Ciclos de acoplamiento
Grado de suciedad	3
Grado de protección	IP67

Conector hembra de 7/8", 5 polos
Conector macho M12 × 1, 4 polos
Conector macho de 7/8", 5 polos
Ampacidad: 4 A
Voltaje nominal: 40 V
Grado de protección NEMA 1, 3, 4, 6, 6P e IEC IP67
Rango de temperatura: De -40 °C a +75 °C





diagrama de conexiones



Propiedades eléctricas a +20 °C

Voltaje nominal	40V
-----------------	-----

Propiedades químicas y mecánicas

Temperatura ambiente (movido)	-40...+105°C
-------------------------------	--------------

Nota

Nota	- Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones técnicas sin previo aviso.
------	---