


# PT600R-2104-U6-KO28A1

## Transmetteur de pression – sortie quotientométrique (3 fils)





### Caractéristiques

- pour les applications hydrauliques mobiles
- Capteur métallique entièrement soudé
- sans joint d'étanchéité
- à compensation intégrée de la pointe de pression
- construction compacte et robuste
- caractéristiques CEM excellentes
- précision & stabilité à long terme excellentes
- norme véhicule ISO 16750
- plage de pression 0 ... 600 bar rel.
- 5 VDC  $\pm 10\%$
- Sortie quotientométrique 10...90 %
- Raccordement de processus G1/4", filetage extérieur (étanchéité arrière) selon DIN EN ISO 1179-2 avec bague d'étanchéité profilée FPM
- Appareil avec connecteur, Kostal SLK 2.8 codification A

### Données techniques

|                                                              |                                                            |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Type                                                         | PT600R-2104-U6-KO28A1                                      |
| N° d'identification                                          | 100000752                                                  |
| Type de pression                                             | Pression relative                                          |
| Plage de pression                                            | 0...600 bar                                                |
|                                                              | 0...8702.26 psi                                            |
|                                                              | 0...60 MPa                                                 |
| Surpression admissible                                       | $\leq 1500$ bar                                            |
| Pression d'éclatement                                        | $\geq 2500$ bar                                            |
| Temps de réponse                                             | $< 2$ ms, typ. 1 ms                                        |
| Stabilité à long terme                                       | 0.3 % FS, suivant CEI EN 61298-2                           |
| <b>Alimentation</b>                                          |                                                            |
| Tension de service $U_B$                                     | 4.5...5.5 VDC                                              |
| courant absorbé                                              | $\leq 7$ mA                                                |
| Protection contre les courts-circuits/inversions de polarité | oui / oui                                                  |
| Mode de protection                                           | IP69K                                                      |
| Classe de protection                                         | III                                                        |
| Tension d'isolement                                          | 500 VDC                                                    |
| <b>Sorties</b>                                               |                                                            |
| Sortie 1                                                     | Sortie analogique                                          |
| Fonction de sortie                                           | rationom. 10...90%                                         |
| <b>Sortie analogique</b>                                     |                                                            |
| Sortie de tension                                            | 0.5...4.5 V                                                |
| Charge                                                       | $\leq 100$ nF / $> 10$ k $\Omega$                          |
| Précision LHR                                                | $\pm 0,5$ % FS (sous interférence CEM max. $\pm 1,5$ % FS) |

### Schéma de raccordement



### Principe de fonctionnement

Les capteurs de pression de la série PT...-2100 sont spécialement conçus pour les applications hydrauliques mobiles exigeantes. Ils fonctionnent avec une cellule de mesure métallique entièrement soudée dans différentes plages de pression de 0...600 bar maximum, avec la technologie à 2 ou 3 fils. En fonction de la variante de capteur, le signal transformé est disponible comme signal de sortie analogique (4...20 mA, 0...10 V, 0...5 V, ratiométrique). Une multitude de raccordements au processus et de connexions électriques offre une grande flexibilité dans les domaines d'application les plus divers.

## Données techniques

| Comportement de température                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Température du milieu                            | -40...+125 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Coefficient de température                       | ± 0.2 % de la valeur finale / 10 K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Conditions ambiantes                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Température ambiante                             | -40...+100 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Température de stockage                          | -50...+100 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Résistance aux vibrations                        | essai VI (12 g, sinusoidal 18 g random vibration)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Résistance aux chocs                             | 50 g, 11 ms, courbe demi-sinusoïdale, 1000 fois/axe selon ISO 16750-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| EMV                                              | résistance aux interférences / diffusion de parasites<br>EN 61326-2-3 - capteurs de pression<br>ISO 13766 - engins de terrassement<br>DIN EN 13309 - machines de génie civil<br>DIN ISO 14982 - machines agricoles et forestières<br>CISPR11<br>directive sur la résistance aux interférences des véhicules<br>ISO 11452-2, HF (Field), 100 V/m (200 ... 2 000 MHz)<br>ISO 11452-4, HF (BCI), 100 mA (20 ... 400 MHz)<br>ISO 10605, décharges électrostatiques, contact ±15 kV, air ±15 kV<br>ISO 7637-2 3), Pulse 1, 2a, 2b, 3a, 3b (niveau d'essai 4)<br>ISO 16750-2, Load Dump, 155 V (1 Ω, 300 ms)<br>Directive véhicules ECE R10<br>Directive véhicules 2004/104/CE |
| Données mécaniques                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Matériau de boîtier                              | acier inoxydable/plastique, 1.4404 (AISI 316L) / polyarylamide 50 % GF UL 94 V-0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Matériau raccordement de pression                | acier inoxydable 1.4404 (AISI 316L)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Matériau capteur de pression                     | acier inoxydable 1.4404 (AISI 316L)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Raccord de processus                             | Filetage extérieur G1/4" (étanchéité arrière) selon DIN EN ISO 1179-2 avec bague d'étanchéité profilée FPM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Clé raccordement de la pression/écrou de serrage | 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Raccordement électrique                          | Connecteur, Kostal SLK 2.8 codification A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Couple de serrage max. de l'écrou de boîtier     | 20 Nm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Conditions de référence suivant CEI 61298-1      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| température                                      | 15...+25 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Pression d'air                                   | 860...1060 hPa abs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| humidité de l'air                                | 45 % rel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## Données techniques

|                             |                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------|
| Energie auxiliaire          | 24 VDC                                         |
| Essais/Certificats          |                                                |
| Homologations               | cULus                                          |
| Numéro d'homologation UL    | E302799                                        |
| MTTF                        | 1564 Années suivant SN 29500 (Ed. 99)<br>40 °C |
| Fait partie de la livraison | Joint profilé spécial en FKM (1 pièce)         |