



accessoires WM3



Le module de résistance remplit l'exigence sur la surveillance de lignes entre un contact mécanique et un appareil de traitement, dont le circuit d'entrée est conçu pour les détecteurs suivant EN 60947-5-6 (NAMUR) et dispose d'une surveillance aux ruptures de câble et aux courts-circuits.

Le câble entre le contact mécanique et le module de résistance doit être court, comme une surveillance à cette partie est impossible.

Grâce au format compact, la WM3 peut être intégrée dans la plupart des armoires de raccordement.

Le raccordement se réalise par des extrémités de câble non confectionnées d'un côté - par des bornes à vis de l'autre côté.

La WM3 est prévue pour l'utilisation à l'appareil de traitement de TURCK MS15-231Ex0-R, lorsqu'un seul canal est utilisé ou pas de détecteurs NAMUR sont utilisés.

Le circuit de protection interne de la WM3 se compose uniquement de résistances et d'une diode et est valable comme matériel électrique selon EN 60079-14 (DIN VDE 01651), pour lequel une homologation n'est pas requise. Voilà pourquoi il peut être installé dans des circuits de courant à sécurité intrinsèque dans la zone Ex.

- prévoir des résistances uniquement pour le MS15-231Ex0-R
- bornes à vis jusqu'à 2,5 mm

dimensions

Type	WM3
N° d'identification	0912103
Homologation Ex selon certificat de conformité	einfaches elektrisches Betriebsmittel nach EN60079-14, eine Zulassung ist nicht erforderlich
Données mécaniques	
Mode de protection	IP20
Dimensions	11 x 10 x 150 mm
Poids	13 g
Matériau de boîtier	Plastique, Polycarbonate/ABS
Section de raccordement	2,5 mm ²

