


PD20-UHF-EU-R

Console de paramétrage avec batterie lithium-ion



Données techniques

Type	PD20-UHF-EU-R
N° d'identification	100000995
Température ambiante	-10...+55 °C
Température de stockage	-20...+60 °C
Données électriques	
Technologie	UHF RFID
Région d'utilisation (UHF)	Europe, Inde, Turquie, Afrique du Sud (865...868 MHz)
Normes radio et protocole	ISO 18000-63
Puissance de sortie	5...30 dBm, réglable
Polarisation d'antenne	simulé de manière circulaire
Memory	en fonction du dispositif hôte connecté
Afficheur	en fonction du dispositif hôte connecté
Capacité d'accumulateur	1800 mAh
Communication par	Connecteur enclipsable 3,5 mm
Logiciel inclus	Appli RFID de Turck, disponible gratuitement
Système d'exploitation	iOS, Android
Données mécaniques	
Dimensions	159 x 95 x 39 mm
Poids	170 g
Matériau de boîtier	Plastique, Polycarbonate/ABS, noir
Mode de protection	IP20

Caractéristiques

- Lecture et écriture d'étiquettes électroniques RFID quelque soit l'endroit
- Homologué pour utilisation à l'Union Européenne, la Turquie et l'Inde
- console de paramétrage avec antenne UHF
- connexion au dispositif hôte via un connecteur enclipsable 3,5 mm
- Y compris application RFID TURCK (iOS, Android) pour la lecture et l'écriture d'étiquettes électroniques
- appli adaptée aux besoins du client sur demande
- WLAN et interface de radiocommunication mobile via le dispositif hôte connecté
- Batterie lithium-ion de 1 800 mAh permanente, scannage actif pendant environ 2 heures
- câble USB micro B et alimentation
- mode de protection IP20
- résiste à plusieurs chutes d'une hauteur de 1,5 m sur le béton lisse