


FW-MWKPM0514-P-S-0810

Connecteur confectionnable

Connecteur femelle 7/8", coudé



Données techniques

Type	FW-MWKPM0514-P-S-0810
N° d'identification	100048528
Connecteur A	Connecteur femelle, 7/8"-16 UN, coudé
Nombre de pôles	5
Contacts	métal, CuZn, doré
Corps isolant	Plastique, PUR, Noir
Corps de manchon	Plastique, PBT, Noir
Écrou/vis de serrage	fonte de zinc, GD-Zn, nickelé
Joint d'étanchéité	Plastique, NBR
Diamètre extérieur du câble	8...10 mm
Section conducteur/section raccordable	0.5...2.5 mm ²
Type de connexion	raccordement par vis/bornes
Durée de vie mécanique	> 50 Cycles de couplage et de découplage
Degré de pollution	3
Type de protection	IP67, Uniquement en état vissé
Caractéristiques électriques à +20°C	
Tension nominale	600 V
Intensité maximale admissible	9 A
Caractéristiques mécaniques et chimiques	
Température ambiante (posé de manière fixe)	-25...+85 °C

Caractéristiques



- Pour une utilisation dans les applications DeviceNet et CANopen ainsi que pour l'alimentation en tension
- Raccordement par bornes à vis
- 5 broches

Configuration de contact

