


# CABLE-BLIDENT-50M/S2500

## Câble RFID - version standard – Câble de raccordement

### Caractéristiques




- 4 fils, AWG 24/AWG 22
- Matériau de la gaine : PUR, couleur : jaune
- Sans halogène ni LABS
- Blindage : feuille d'aluminium, fil en cuivre étamé
- Diamètre de la gaine : 6,9 mm
- Utilisable sur les chaînes de transport de câble, résistant à l'huile, très flexible
- Câble UL type 20549
- Extrémité ouverte
- Extrémité ouverte
- longueur de câble : 50 mètres



### Données techniques

|                                             |                                                                  |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Type                                        | CABLE-BLIDENT-50M/S2500                                          |
| N° d'identification                         | 100019089                                                        |
| Couple de serrage                           | 0.6 ... 1 Nm<br>(respecter la valeur max. de la contre-partie !) |
| Câble                                       |                                                                  |
| Nombre de conducteurs                       | 4                                                                |
| Diamètre de câble                           | Ø 6.9 mm                                                         |
| Longueur de câble                           | 50 m                                                             |
| Gaine de câble                              | PUR, Jaune                                                       |
| Blindage                                    | oui                                                              |
| Conducteurs câble de données                |                                                                  |
| Section conducteur                          | 2 x 0.25 mm²                                                     |
| Conducteurs câble d'alimentation            |                                                                  |
| Section conducteur                          | 2x 0.34 mm²                                                      |
| Couleurs de câble                           | Power: BN, BU Data: WH, BK                                       |
| Caractéristiques électriques à +20°C        |                                                                  |
| Tension nominale                            | 30 V                                                             |
| Résistance DC (boucle)                      | 103 Ω/km                                                         |
| Nom. Impédance                              | 135 Ω                                                            |
| Nom. Capacité                               | 50 pF/m                                                          |
| Caractéristiques mécaniques et chimiques    |                                                                  |
| Rayon de courbure (utilisation flexible)    | ≥ 8 x Ø                                                          |
| Cycles de courbure                          | ≥ 1 Mio.                                                         |
| Température ambiante (posé de manière fixe) | -40...+80 °C                                                     |
| Température ambiante (mobile)               | -25...+90 °C                                                     |

### section câble



## Données techniques

### Autres caractéristiques

|                                              |     |
|----------------------------------------------|-----|
| Utilisable sur chaînes de transport de câble | oui |
|----------------------------------------------|-----|

|               |     |
|---------------|-----|
| Sans halogène | oui |
|---------------|-----|