

DW10000-135-7E-H1441

Mesure à câble



Données techniques

Type	DW10000-135-7E-H1441
N° d'identification	1544555
Remarque sur le produit	Description Turck modifiée : avant DW ... -H1141
Caractéristiques générales	
Plage de mesure	10000 mm
Erreur de linéarité	≤ 0.1 %
Type de sortie	Analogique
Données électriques	
Tension de service U _B	12...30 VDC
Protection contre les ruptures de câble/in- versions de polarité	oui
Fonction de sortie	4 pôles, sortie analogique
Sortie de courant	4...20 mA
Données mécaniques	
Format	Mesure à câble
Matériau de boîtier	aluminium anodisé de titane
Force d'extraction min.	8.7 N
Force d'extraction max.	16.9 N
Vitesse d'extraction max.	6 m/s
Vitesse de rallonge max.	80 m/s ²
Matériau de câble	acier inoxydable
Raccordement électrique	Connecteur, M12 × 1
Conditions ambiantes	
Température ambiante	-20...+60 °C
Mode de protection	IP65

Caractéristiques

- plage de mesure jusqu'à 10 000mm
- connecteur M12
- Mode de protection : IP65 (codeur)
- sortie analogique, 4...20mA
- tension d'alimentation 12...30V DC

Schéma de raccordement



Signal	+U _B	-	Analog out	-	-	-	-	-	-
Configuration des broches		2	3	4	-	-	-	-	-

Accessoires

RDR-11544753

poulie de renvoi en aluminium pour
mesure à câble

