



Données techniques

|                                            |                         |
|--------------------------------------------|-------------------------|
| Matériau d'arbre                           | acier non oxydant       |
| Matériau de boîtier                        | fonte de zinc           |
| Raccordement électrique                    | Connecteur, M12 × 1     |
| Charge axiale sur arbres                   | 20 N                    |
| Charge radiale sur arbres                  | 40 N                    |
| Conditions ambiantes                       |                         |
| Température ambiante                       | -40...+85 °C            |
| Résistance aux oscillations (EN 60068-2-6) | 300 m/s², 10...2 000 Hz |
| Résistance aux chocs (EN 60068-2-27)       | 300 m/s², 10...2 000 Hz |
| Mode de protection                         | IP67                    |
| Protection class shaft                     | IP67                    |

Accessoires

| Dimensions | Type       | N° d'identification |                                                                                                                                                                   |
|------------|------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | RKC5701-5M | 6931034             | Câble de bus pour CAN (DeviceNet, - CANopen), connecteur femelle M12, droit, longueur de câble : 5 m, matériau de la gaine : PUR, anthracite ; homologation cULus |

