


DW250-70-7E-H1441
Mesure à câble



Données techniques

Type	DW250-70-7E-H1441
N° d'identification	1544531
Remarque sur le produit	Description Turck modifiée : avant DW ... -H1441
Caractéristiques générales	
Plage de mesure	250 mm
Erreur de linéarité	≤ 0.1 %
Type de sortie	Analogique
Données électriques	
Tension de service U _B	12...30 VDC
Protection contre les ruptures de câble/in- versions de polarité	oui
Fonction de sortie	4 pôles, sortie analogique
Sortie de courant	4...20 mA
Données mécaniques	
Format	Mesure à câble
Matériau de boîtier	aluminium anodisé de titane
Force d'extraction min.	6.8 N
Force d'extraction max.	7.9 N
Vitesse d'extraction max.	8 m/s
Vitesse de rallonge max.	200 m/s ²
Matériau de câble	acier inoxydable
Raccordement électrique	Connecteur, M12 × 1
Conditions ambiantes	
Température ambiante	-20...+60 °C
Mode de protection	IP65

Caractéristiques

- Plage de mesure jusqu'à 250 mm
- Connecteur M12
- Mode de protection : IP65 (codeur)
- sortie analogique, 4...20mA
- tension d'alimentation 12...30V DC

Schéma de raccordement



Signal	+U _B	-	Analog out	-	-	-	-	-	-
Configuration des broches		2	3	4	-	-	-	-	-

Accessoires

RDR-1	1544753
-------	---------

poulie de renvoi en aluminium pour
mesure à câble

