Accessoires de montage
Câble de connexion haute température
Pour capteur inductif jusqu'à 250 °C
HTC1102 10M



Type	HTC1102 10M
N° d'identification	1602407
qualité de câble	Ø 3.8 mm, PTFE, FEP, 10 m
	buse de protection de câble en aluminium de Ø 8 mm
Section de conducteur	3x 0.34 mm²
Fil toronné	19x0.16mm²
Température ambiante	0…+250 °C
Mode de protection	IP50

- 10 mètres de câble FEP, blindé, 3 x 0,34 mm²
- avec gaine thermorétractable en aluminium Ø 8 mm
- pour des températures jusqu'à +250°C
- fonctionnement uniquement par l'appareil de traitement EM30-AP6X2-H1141/S1102
- pour le raccordement aux détecteurs inductifs jusqu'à 250°C

Schéma de raccordement



Description générale

Les détecteurs doivent être commandés en commun avec un appareil de traitement. Pendant le réglage de la distance de détection à une température ambiante on doit tenir compte de l'évolution de la température du détecteur. Les détecteurs inductifs en version spéciale peuvent être utilisés à des températures à partir de -40°C ou jusqu'à +250 °C.

édition • 2025-02-28T07:02:14+01:00