


CL50GRYAPQ


Voyant de signalisation LED – Colonne



Caractéristiques

- Avec avertisseur sonore
- Commande manuelle possible
- Filetage mécanique M30 × 1,5
- couleurs: vert (COL 1) / rouge (COL 2) / jaune (COL 3)
- alarme maxi 92 dB

Schéma de raccordement



Principe de fonctionnement

LED de visualisation multicolore à usage général ou sonore
 Colonne LED robuste, économique et facile à installer
 Couleur éclairée facile à repérer permettant d'informer et de guider l'opérateur sur l'état de l'application
 Peut afficher jusqu'à trois couleurs.
 Appareil compact et entièrement autonome (pas besoin de contrôleur)
 Pas besoin d'assemblage
 Le schéma de raccordement indique une configuration d'entrée PNP. Un mode d'emploi avec des détails plus précis sur le raccordement est fourni avec les appareils.

Données techniques

Type	CL50GRYAPQ
N° d'identification	3010474
Données de signal et d'affichage	
Objectif d'application	Voyant lumineux à LED
Fonction	Colonne
Source de lumière	Vert Rouge Jaune
Réglable	Non
Caractéristiques couleur 1	Vert, Allumée en continue, 72 lm
Caractéristiques couleur 2	Rouge, Allumée en continue, 38 lm
Caractéristiques couleur 3	Jaune, Allumée en continue, 30 lm
Fonction sonore	Tonalité durable, 92 dB
Données électriques	
Tension de service U_b	18...30 VDC
Courant absorbé max. par couleur	100 mA
Consommation de courant max. alarme sonore	25 mA
Type d'entrée	PNP
Temps de réponse typique	< 10 ms
Données mécaniques	
Montage en cascade possible	Non
Format	tube lisse, CL50
Dimensions	Ø 50 x 145.3 mm
Matériau de boîtier	Plastique, ABS/Polycarbonate, noir
Matériau de fenêtre	Polycarbonate, diffus
Raccordement électrique	Connecteur, M12 × 1, PVC

Données techniques

Nombre de conducteurs	5
Température ambiante	-20...+50 °C
Humidité atmosphérique relative	0...95 %
Mode de protection	IP50
Essais/Certificats	
Homologations	CE, liste UL

Accessoires

Dimensions	Type	N° d'identification	
	RKC4.5T-2/TEL	6625016	Câble de raccordement, connecteur femelle M12, droit, 5 broches, longueur de câble : 2 m, matériau de la gaine : PVC, noir ; homologation cULus
	WKC4.5T-2/TEL	6625028	Câble de raccordement, connecteur femelle M12, coudé, 5 broches, longueur de câble : 2 m, matériau de la gaine : PVC, noir ; homologation cULus