


LEDIR70XD5-PQ


traitement d'images – éclairage annulaire



Caractéristiques

- haute intensité
- mode de protection: IP50
- couleur: infrarouge
- intensité de lumière réglable
- alimentation en tension: 24 VDC
- Pigtail M12x1, 0,15m

Schéma de raccordement



Données techniques

Type	LEDIR70XD5-PQ
N° d'identification	3017378
Données de signal et d'affichage	
Objectif d'application	traitement d'images
Fonction	Eclairage de surface
Source de lumière	IR
Longueur d'onde	850...940 nm
Durée de vie LED (L70)	50000 h
Réglable	Oui
Données électriques	
Tension de service	24 VDC
Courant de service nominal DC	≤ 350 mA
Courant absorbé max. par couleur	350 mA
Données mécaniques	
Format	Rectangulaire
Dimensions	76.2 x 76.2 x 38.7 mm
Matériau de boîtier	métal, AL anodisé
Matériau de fenêtre	acrylique, diffus
Raccordement électrique	Connecteur, M12 × 1, 0.15 m, PVC
Nombre de conducteurs	5
Température ambiante	0...+50 °C
Mode de protection	IP50
Essais/Certificats	
Homologations	CE, liste cULus

Principe de fonctionnement

Montage direct sur le détecteur pour un réglage simple. Éclairage d'objets directement devant le détecteur.