


WL50SWL20Q

voyants – éclairage spot




Données techniques

Type	WL50SWL20Q
N° d'identification	3019042
Données de signal et d'affichage	
Objectif d'application	Voyant de travail à LED
Fonction	Eclairage spot
Source de lumière	Blanc
Color temperature	5000...+8300 K
Luminous flux lumen	0 lm
Aperture angle degree	20 °
Angle de rayonnement	20°
Durée de vie LED (L70)	50000 h
Réglable	Non
Caractéristiques couleur 1	Blanc, Allumée en continue, 270 lm
Caractéristiques particulières	Wash down
Données électriques	
Tension de service	12...30 VDC
Courant de service nominal DC	≤ 400 mA
Input power	1.7 W
Données mécaniques	
Montage en cascade possible	Non
Format	Palet, WL50S
Dimensions	Ø 50 x 65.8 mm
Matériau de boîtier	métal, AL, noir
Matériau de fenêtre	Polycarbonate, clair
Raccordement électrique	Connecteur, M12 × 1, PVC
Nombre de conducteurs	5
Température ambiante	-20...+50 °C

Caractéristiques

- tension de service: 12..30V dc
- mode de protection: IP69K
- Boîtier métallique
- Couleur : blanc
- connecteur M12 x 1

Schéma de raccordement



Principe de fonctionnement

Les luminaires de travail LED sont parfaitement adaptés à l'utilisation industrielle consommant peu d'énergie. Les versions robustes en mode de protection IP69K permettent une utilisation dans les applications où la lumière claire et uniforme dans des conditions ambiantes rudes est requise. Le raccordement électrique peut être effectué au choix par des connexions standardisées M12x1 ou par des extrémités de câble sans connecteur directement au raccordement par bornes d'installations disponibles. La puissance de lumière peut être réglée en continu pour quelques modèles par un signal PWM sur broche 4.

Données techniques

Température de stockage	-40...+70 °C
Humidité atmosphérique relative	0...95 %
Mode de protection	IP67 IP69
Essais/Certificats	
Homologations	CE

Accessoires

Dimensions	Type	N° d'identification	
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	Câble de raccordement, connecteur femelle M12, droit, 4 broches, longueur de câble : 2 m, matériau de la gaine : PVC, noir ; homologation cULus
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	Câble de raccordement, connecteur femelle M12, coudé, 4 broches, longueur de câble : 2 m, matériau de la gaine : PVC, noir ; homologation cULus