


# S18LGRXP


## Visualisation par LED – Lampe témoin



### Caractéristiques

- LED visible de tous les côtés
- peut être commandé individuellement
- filetage mécanique M18x1
- mode de protection IP67 / IP69K
- matériaux résistants à la lumière UV
- courant absorbé par couleur LED: max. 25 mA
- couleurs: vert (COL 1) / rouge (COL 2)
- câble, 2m
- tension de service 10...30 VDC

### Schéma de raccordement



### Principe de fonctionnement

Ces lampes témoins se caractérisent par le format robuste en mode de protection IP67 / IP69K pour des applications intérieures et extérieures. Le boîtier plastique résiste aux ultraviolets. La surface lumineuse est visible dans un angle de 180° par rapport à la surface de montage. L'état éteint gris uniforme permet une bonne identification, même en plein soleil. En fonction de la connexion une des trois couleurs possibles s'allume pendant la durée d'un signal d'entrée.

### Données techniques

Type	S18LGRXP
N° d'identification	3021184
<b>Données de signal et d'affichage</b>	
Objectif d'application	Voyant lumineux à LED
Fonction	Eclairage spot
Source de lumière	Vert Rouge
Réglable	Non
Caractéristiques couleur 1	Vert, Allumée en continue, 4.1 lm
Caractéristiques couleur 2	Rouge, 1.1 lm
Caractéristiques particulières	Wash down
<b>Données électriques</b>	
Tension de service	10...30 VDC
Courant de service nominal DC	≤ 25 mA
Courant absorbé max. par couleur	25 mA
Type d'entrée	PNP
Temps de réponse typique	< 1 ms
<b>Données mécaniques</b>	
Montage en cascade possible	Non
Format	tube fileté, S18L
Dimensions	Ø 23.5 x 35.7 mm
Matériau de boîtier	Plastique, PC, noir
Matériau de fenêtre	Polycarbonate, diffus
Raccordement électrique	Câble, 2 m, PVC
Nombre de conducteurs	4
Température ambiante	-40...+50 °C
Mode de protection	IP67

## Données techniques

IP69

---

Essais/Certificats

Homologations

CE, liste UL

---