


PPROCAM1.3SB-G


traitement d'images – caméra P3



Caractéristiques

- caméra compacte étanche avec éclairage annulaire intégré
- matériau du boîtier aluminium
- voyant en verre
- mode de protection IP68
- l'objectif est à choisir séparément
- contrôleur séparé du type PPROCTL... requis
- 2/3" CMOS, 1280x1024 Pixel
- 256 valeurs de gris

Schéma de raccordement



Principe de fonctionnement

Le système de traitement d'images PresencePLUS PRO se compose d'une caméra compacte et d'une unité de traitement dans un contrôleur séparé. L'objectif, l'éclairage externe/interne et le câble de raccordement sont à choisir séparément. Le logiciel exempt de logiciel et les mises à jour de micrologiciel peuvent être téléchargés gratuitement par www.bannerengineering.com

Données techniques

Type	PPROCAM1.3SB-G
N° d'identification	3077050
Données de la caméra	
Resolution	1280 x 1024 Pixels
Source de lumière	Bleu
Longueur d'onde	465...485 nm
Courant de service nominal DC	≤ 550 mA
Données mécaniques	
Dimensions	Ø 104 x 143.3 mm
Matériau de boîtier	aluminium
Matériau de fenêtre	verre, clair
Température ambiante	0...+50 °C
Mode de protection	IP68
Essais/Certificats	
Homologations	CE

Accessoires

Dimensions	Type	N° d'identification
	PPC06	3062409
	PPC06RA	3070827