


LE550UW/30

Détecteur opto-électronique – système de mesure à laser




Caractéristiques

- afficheur 8 segments, à 2 décades
- câble, PVC, 9 m
- portée: 100...1000 mm
- classe laser 2, rouge, 650 nm, suivant IEC 60825-1:2007
- résolution à distance de 100 mm - 600 mm : < 0,5 mm
- résolution à distance de 600 mm - 1000 mm : < 1 mm
- tension de service: 12...30 VDC
- sortie de commutation PNP/NPN, réversible
- sortie analogique 0...10 V

Données techniques

Type	LE550UW/30
N° d'identification	3086753
Données optiques	
Fonction	()
Mode de fonctionnement	Triangulation
Source de lumière	Rouge
Longueur d'onde	650 nm
Classe laser	▲ 2
Résolution optique	1 mm
Reproductibilité	0.5 mm
Portée	100...1000 mm
Insensibilité à la lumière ambiante	10000 lux
Données électriques	
Tension de service	12...30 VDC
Courant de service nominal DC	≤ 70 mA
Protection contre les courts-circuits	oui
protection contre les inversions de polarité	oui
Fonction de sortie	contact N.O., PNP/NPN
Sortie 2	Sortie analogique
Type de la sortie analogique	0...10 V
Sortie de tension	0...10 V
Fréquence de commutation	≤ 250 Hz
Retard à la disponibilité	≤ 2 s
Retard à la disponibilité	≤ 2000 ms
Temps de réponse typique	< 2 ms


Schéma de raccordement



Principe de fonctionnement

Les détecteurs de distance laser de la série LE550 mesurent la distance par rapport à l'objet jusque 1 m. Les appareils sont réglés moyennant des boutons au boîtier. L'afficheur intégré vous aide à guider le menu et sert d'affichage de la distance mesurée. La sortie de commutation peut être reprogrammée, la sortie analogique est en fonction du type sortie de courant ou sortie de tension. Le connecteur intégré est orientable de 90° et simplifie le montage. Le menu resp. le conducteur bleu (broche 5) permet de désactiver la LED émettrice. Le même conducteur peut être utilisé pour alimenter deux appareils dans le mode de synchronisation ce qui évite l'influence réciproque. La précision de mesure s'élève à 600 mm 0,5 mm.

Courbe de réserve de gain



Données techniques


Données mécaniques	
Format	Rectangulaire, LE550
Dimensions	56 x 26 x 60 mm
Matériau de boîtier	métal, Fonte d'alliage de zinc, noir
Lentille	plastique, Polycarbonate
Raccordement électrique	Câble, 9 m, PVC
Nombre de conducteurs	5
Température ambiante	-20...+55 °C
Température de stockage	-30...+65 °C
Humidité atmosphérique relative	90 %
Mode de protection	IP67
Caractéristiques particulières	maintenir/retarder
Indication de la tension de service	LED, vert
Indication de l'état de commutation	LED, Jaune
Essais/Certificats	
Homologations	CE, liste cULus

Accessoires

SMBLEL

3086754


bride de fixation, à angle droit, acier inoxydable, pour montage latéral pour les détecteurs de la série LE250/550



SMBLEFA

3088226

équerre de fixation, orientable, acier inoxydable, pour les détecteurs de la série LE250/550



SMBLEU

3086755

boîtier de protection, acier inoxydable, pour les détecteurs de la série LE250/550

