


Q45UBB63DAC

Détecteur ultrasonique – Détecteur en mode diffus


Avec une sortie de commutation



Caractéristiques

- le début et la fin de la plage de commutation sont réglables par un bouton Teach
- fonction de sortie N.O. ou N.C.
- temps de réponse réglable
- fonction de pompe
- sortie transistorisée pnp/npn (N.O.)
- angle de divergence du cône ultrasonique de 15°
- zone morte: 10 cm
- portée: 140 cm

Schéma de raccordement



Données techniques

Type	Q45UBB63DAC
N° d'identification	3044132
Données ultrasoniques	
Fonction	()
Portée	100...1400 mm
Fréquence ultrasonique	230 kHz
Reproductibilité	≤ ± 1 mm
Dérive en température	≤ 0.13 % de la valeur finale / K
Données électriques	
Tension de service U _B	12...24 VDC
Temps de réponse typique	< 20 ms
Fonction de sortie	contact N.O., PNP/NPN
Fréquence de commutation	≤ 50 Hz
Hystérésis	≤ 0.5 mm
Protection contre les courts-circuits	oui/contrôle cyclique
protection contre les inversions de polarité	entièrement
Données mécaniques	
Format	Rectangulaire, Q45
Direction du faisceau	Droit
Dimensions	60.5 x 44.5 x 87.6 mm
Matériau de boîtier	Plastique, PBT
Matériau de convertisseur ultrasonique	plastique, résine époxy et mousse PU
Raccordement électrique	Câble, 2 m, PVC
Température ambiante	-25...+70 °C
Humidité atmosphérique relative	100 %

Principe de fonctionnement


Les détecteurs ultrasoniques permettent de détecter sans contact et sans usure, une variété d'objets à l'aide des ondes sonores. Que l'objet soit transparent ou non-transparent, ferreux ou non-ferreux, solide, liquide ou granuleux, ceci ne joue aucun rôle. Des influences de l'environnement comme le brouillard de fines gouttelettes, la poussière ou la pluie n'influencent pas son fonctionnement.

Données techniques


Mode de protection	IP67
Essais/Certificats	
MTTF	50 Années suivant SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Homologations	CE

Accessoires

SMB30A	3032723
équerre de montage, coudée, acier inoxydable, pour les détecteurs à filetage 30mm	



SMB30MM	3027162
bride de fixation, à angle droit, acier inoxydable, pour les détecteurs avec filetage 30 mm, trous de forage larges pour un alignement précis	



SMB30SC	3052521
bride de fixation, noir PBT, pour les détecteurs à filetage 30 mm, orientable	

